


■ Producten met bedrading

	Ref.nr.	Afwerking	Bedrijfs-temperatuur min. en max.	Water-dichtheid	Schok-vastheid	Afwerking van het oppervlak	Voedings-frequentie min. en max.	Verplichte nulleider	Aantal klemmen	Zonder halogeen	Type bevestiging	Bereik
Gateway + contactdoos inbegrepen in het starterspakket	741900	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	3	ja	met spankluwen en/of met schroeven	150 m open veld
	741930	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741960	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde contactdoos 16 A	741911	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	3	ja		
	741941	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741971	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar-dimmer 2-draads	741810	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	nee	3	ja		
	741840	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741870	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar-dimmer 3-draads	741814	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja		
	741844	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741874	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar voor rolluiken	741807	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja		
	741837	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741867	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde micromodule voor verlichting⁽¹⁾	064888		+5 °C tot +45 °C	IP20	IK 04	Poly-carbonaat	50 - 60 Hz	2 nulleiders	5	ja	met schroeven	
Geconnecteerde kabeluitgang	064879	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja	met spankluwen en/of met schroeven	
	064898	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	064847	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										

(1) : Verbruik in waakstand 1,5456 W

■ Draadloze producten

	Ref.nr.	Afwerking	Bedrijfs-temperatuur min. en max.	Water-dichtheid	Schok-vastheid	Verbruik in waakstand	Afwerking van het oppervlak	Zonder halogeen	Met batterij Lithium CR 2032 3V	Type bevestiging	Bereik
Algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst	741801	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	ja	met verplaatsbare zelfklevende strips of met schroeven (op de muur voor een definitieve bevestiging)	150 m open veld
	741801L								nee		
	741831	<input type="checkbox"/> Aluminium							ja		
	741831L								nee		
	741861	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart							ja		
741861L		nee									
Algemene draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen	741803	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	ja		
	741803L								nee		
	741833	<input type="checkbox"/> Aluminium							ja		
	741833L								nee		
	741863	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart							ja		
741863L		nee									
Draadloze bediening voor rolluiken	741808	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	ja		
	741808L								nee		
	741838	<input type="checkbox"/> Aluminium							ja		
	741838L								nee		
	741868	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart							ja		
741868L		nee									
Draadloze bediening voor verlichting en contactdozen	741813	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	ja		
	741813L								nee		
	741843	<input type="checkbox"/> Aluminium							ja		
	741843L								nee		
	741873	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart							ja		
	741873L								nee		
	741812	<input type="checkbox"/> Wit							+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02
741812L		nee									
741842	<input type="checkbox"/> Aluminium	ja									
741842L		nee									
741872	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	ja									
741872L		nee									
Draadloze 4-voudige scenario-bediening	741802	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	ja		
	741802L								nee		
	741832	<input type="checkbox"/> Aluminium							ja		
	741832L								nee		
	741862	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart							ja		
741862L		nee									