



664501



664510



664605



664515

Mechanismen geleverd met sierplaat en houder
 Uit te rusten met afdekplaten (blz. 668)
 In- of opbouwmontage (blz. 668)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen
 Geleverd met werfbeschermkap

Ref.		Schakelaars 10 AX - 250 V~	
Schroeven	Span- klauwen		
664701	664501	Wisselschakelaar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème 	
664801	664601		
664702	664502	Dubbele wisselschakelaar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème 	
664802	664602		
664710	664510	Wisselschakelaar met verklikker Verlichte functie met lampjes ref. 665090 of ref. 665092 en controlefunctie met lamp ref. 665091	
664610	664610		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
664721		Wisselschakelaar IP 44 en luchtdicht <input type="radio"/> Wit - Verlichte functie met lampjes ref. 665090 of ref. 665092 en controlefunctie met lampje ref. 665091 Geleverd met luchtdichte huls ref. 665096 Uit te rusten met standaard afdekplaten	
	664503		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit - Schroefklemmen
664704	664504	Kruisschakelaar Maakt het mogelijk om een derde bedieningspunt toe te voegen aan een wisselschakelaarinstallatie Schroefklemmen	
664804	664604		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
	664519	Trekschakelaar⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit 	

Ref.		Schakelaars 20 AX - 250 V~	
Schroeven	Span- klauwen		
664517	664617	Tweepolige schakelaar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème 	
664518	664618	Tweepolige schakelaar met verklikker Wordt verlichte of controlefunctie met lampje ref. 067664 (lampje meegeleverd)	
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
664782		Tweepolige wisselschakelaar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit 	

(1) Koord voor trekschakelaar: ref. 089805

Ref.		Multifunctionele bediening	
Schroeven	Span- klauwen		
664714	664514	Dubbel verlicht Omvormbaar tot dubbele verlichte wisselschakelaar Mogelijke configuraties: dubbele verlichte drukknop, dubbele verlichte wisselschakelaar, dubbele wissel- schakelaar (geleverd met 2 lampen ref. 665090 voor verlichte functie)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit
Schroeven	Span- klauwen		
664705	664505	Drukknoppen 6 A - 250 V~ Enkelvoudig <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit - NO - NG <input type="radio"/> Crème - NO - NG 	
664805	664605		
664708	664508	Dubbel <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit - Dubbel NO - NG <input type="radio"/> Crème - Dubbel NO - NG 	
664808	664608		
	664524	Drukknop met verklikker Licht op met lampje ref. 665090 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit - NO - NG 	
664715	664515	Drukknop met etikethouder Geleverd met verklikkerlampje ref. 665090 en etiketten met pictogram 'bel', 'hangslot' en 'gloeilamp' <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit/crème - NO - NG 	
664725	664625	Drukknop IP 44 Licht op met lampje ref. 665090 of ref. 665092. Geleverd met luchtdichte huls ref. 665096. Uit te rusten met standaard afdekplaten <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit - NO - NG <input type="radio"/> Crème - NO - NG 	
664825	664625		
Schroeven	Span- klauwen		
664709	664509	Wisselschakelaar 10 AX + drukknop 6 A - NO-NG - 250 V~ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème 	
664809	664609		