



664798



665096

Ref.		<b>Kabeluitgangen</b>
Schroeven	Span- klauwen	<b>Standaard IP 21</b> Geïntegreerde afdekplaat - Enkelvoudige installatie <input type="radio"/> Wit
664795	664595	
		<b>IP 44 - Luchtdicht</b> Voor de installatie in volume 2 van de badkamer. Geleverd met geïntegreerde afdekplaat. Enkelvoudige installatie Geleverd met een lucht- en waterdichte afdichtingshuls <input type="radio"/> Wit
664749		

Ref.		<b>Opbouwkaders</b>
		Kunnen vrij horizontaal of verticaal gebruikt worden Ingang DLP lijsten 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm en buis Ø 20 Geschikt voor samenstelbare mechanismen
		<b>Opbouwkader 1 mechanisme</b> Afmetingen: 88,5 x 88,5 mm - hoogte 40 mm <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
664798	664898	
		<b>Opbouwkader 2 mechanismen</b> Afmetingen: 159,5 x 88,5 mm - hoogte 40 mm Geleverd met tussenschot sterk-/zwakstroom <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
664799	664899	

Ref.		<b>Toebehoren</b>
		<b>Spanklauw</b> "Rapido" spanklauw Maakt het mogelijk de mechanismen vast te zetten in schroefloze inbouwdozen
665099		
		<b>Spanklauw lang</b> Lange "Rapido" spanklauw Lengte van de klauwen: 37 mm.
665197		
		<b>Luchtdichte huls</b> Bijzonder geschikt voor renovatie Past zich aan alle standaardmechanismen aan (met uitzondering van de IP 21-kabeluitgang, beschikbaar in specifieke referentie IP 44)
665096		
		<b>LEDs voor bedieningsmechanismen</b> Aansluiting door directe montage Onderhoudsvrij
665090		LED voor verlichte functie 230 V Verbruik 0,15 mA
665091		LED voor controlefunctie 230 V Verbruik 3 mA
665092		LED voor verlichte functie 12 V - 24 V - 48 V



665011



665002

Ref.		<b>Afdekplaten</b>
		<b>Afdekplaat 1 mechanisme</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665001	665011	
		<b>Afdekplaat 2 mechanismen</b> Hartafstand 71 mm - horizontaal en verticaal <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665002	665012	
		<b>Afdekplaat 3 mechanismen</b> Hartafstand 71 mm - horizontaal of verticaal <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665003	665013	
		<b>Afdekplaat 4 mechanismen</b> Hartafstand 71 mm - horizontaal of verticaal <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665004	665014	
		<b>Afdekplaat 5 mechanismen</b> Hartafstand 71 mm - horizontaal of verticaal <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665005	665015	
		<b>Afdekplaat 1 mechanisme met etikethouder</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Crème
665006	665016	
		<b>Afdekplaat 1 mechanisme IP 44 en IK 07</b> Maken de standaardfuncties van Niloé conform IP 44 en IK 07. Voor uitzonderingen: raadpleeg de technische fiche. Niet voor montage op kaders in opbouw <input type="radio"/> Wit
665000		