

Oteo

schakelaars, drukknoppen, dimmer, contactdozen, RJ 45 informatica contactdozen, contactdozen voor televisie



Mechanismen IP 2X beschermd tegen direct contact. Wit RAL 9003
 Het volledige apparaat bestaat uit een mechanisme en een opbouw kader
 Het samenstelbaar apparaat laat toe het mechanisme te installeren in een standaard opbouw kader of in een DLP-kader (zie blz. 672)

| Ref. | | Schakelaars 10 A - 250 V~ |
|----------|---------------|---|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086001 | 086101 | Wisselschakelaar |
| 086017 | 086117 | Wisselschakelaar met verklikker |
| | | Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/07 of controlefunctie met lamp ref. 089901/02/06 (blz. 672) |
| 086014 | | Wisselschakelaar met verlichte functie zonder nulleider 4 A maxi (lamp 60 W mini) |
| 086020 | 086120 | Dubbele wisselschakelaar |
| 086019 | 086119 | Wisselschakelaar met trekmechanisme |
| | | Geleverd zonder koord (ref. 089805) |
| 086003 | 086103 | Tweepolige schakelaar |
| | 086118 | Tweepolige schakelaar met verklikker |
| | | Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/07 of controlefunctie met lamp ref. 089901/02/06 (blz. 672) |
| | 086104 | Kruisschakelaar |

| Ref. | | Drukknoppen 6 A - 250 V~ |
|----------|---------------|---|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086006 | 086106 | Drukknop |
| | | Contact bij sluiten (NO) |
| 086005 | 086105 | Drukknop met verklikker |
| | | Contact bij sluiten (NO) |
| | | Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/07 (blz. 672) |
| | 086109 | Drukknop met etikethouder |
| | | Wisselcontact (NO + NG) |
| | | Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/06 (blz. 672) |
| 086021 | 086121 | Dubbele drukknop |
| | | Contact bij sluiten (NO) |

| Ref. | | Dimmer 10 A - 250 V~ |
|----------|---------------|---|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086068 | 086168 | Dimmer eindschakelaar met draaiknop |
| | | Van 40 tot 300 W halogeen- en gloeilampen |
| | | 230 V~, van 40 tot 300 VA halogeen ZLS met ferromagnetische transformator |

| Ref. | | Contactdozen 10/16 A - 250 V~ volgens Belgische standaard |
|----------|---------------|--|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086024 | 086124 | Contactdoos 2P |
| 086028 | 086128 | Contactdoos 2P+A |
| 086078 | 086178 | Contactdoos 2 x 2P + A voorbekabeld. Enkel horizontaal gebruik |

| Ref. | | Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met randaarde |
|----------|---------------|---|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086031 | 086131 | Contactdoos 2P+A met zijdelings aardingscontact |

| Ref. | | Contactdozen voor informatica RJ 45 |
|----------|---------------|--|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086059 | 086159 | Conform de normen: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568 |
| | | Markering T568A en B met kleurcodes |
| | | Contactdozen met snelle verbinding, zonder gereedschap |
| | | Connectoren met zelfstrippende klemmen |
| | | Herbekabeling mogelijk in geval van fouten |
| | | Multidirectionele kabelinvoer |
| | | Cat. 5e |
| | | Voor Legrand Cabling System LCS 5 klasse D |
| | | UTP, 8 contacten |
| | | Cat. 6 |
| | | Voor Legrand Cabling System LCS 6 klasse E |
| | | UTP, 8 contacten |
| | | FTP, 9 contacten |

| Ref. | | Contactdozen TV |
|----------|---------------|---|
| Volledig | Samenstelbaar | |
| 086040 | 086140 | Enkelvoudige TV-contactdoos |
| | | TV 0-2450 MHz |
| | | Contactdoos TV / FM / SAT |
| | | Voor satellietinstallatie met individuele demodulator |
| | | TV 5-68/120-862 MHz: verzwakking 2 dB |
| | | FM 87,5 - 108 MHz |
| | | Sat 950 - 2150 MHz |
| | | Voorzien van een automatische klem voor de aansluiting van de coaxkabel |