

Oteo compact

schakelaars, drukknoppen en kaders



086084

086087

086090

Mechanismen IP 2X beschermd tegen direct contact - 250 V~
Klemmen open bij levering
Wit RAL 9003

Ref.		Schakelaars 10 A
Volledig	Samenstelbaar	
086084	086184	Wisselschakelaar
086087		Wisselschakelaar mer verklikker Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/07 (zie blz. 672)

Ref.		Drukknoppen 6 A
Volledig		
086085		Drukknop Sluitcontact (NO)
086088		Drukknop met verklikker Sluitcontact (NO) Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/07 (zie blz. 672)

Ref.		Opbouwkader
086090		Voor samenstelbaar mechanisme ref. 086184 zie hierboven 1 mechanisme - 32 x 75 mm

Ref.		DLP-kaders
031457		Voor samenstelbaar mechanisme ref. 086184 (zie hierboven) Voor lijsten met afmetingen 20 x 12,5 mm en 32 x 12,5 mm
031459		Voor lijsten met afmetingen 32 x 16 mm en 40 x 16 mm

Oteo speciaal DLP⁽¹⁾

winkelverkoop



491351

491362

Kleur wit RAL 9003
Schakelmateriaal speciaal DLP: voor uitrusting van de
DLP-lijsten 20 x 12,5 mm en 32 x 12,5 mm
Horizontale of verticale montage op de lijsten
Mechanismen IP 2X beschermd tegen direct contact

Ref.		Schakelaars 10 A - 250 V~
491352•		Wisselschakelaar
491351•		Tweepolige schakelaar
Ref.		Contactdozen 10/16 A - 250 V~
491360•		Contactdoos 2P
491362•		Contactdoos 2P+A

• Aangepaste verpakking voor winkelverkoop

Oteo

winkelverkoop

- Compleet geleverd
- Slechts één referentie, klaar voor het winkelrek
- Volledige informatie:
 - omschrijving van de functie
 - montagevoorschriften
 - bedradingschema
 - barcode



Speciaal DLP