

# Plexo™ samenstelbaar IP 55 bedieningsmechanismen voor verlichting

september  
2022



069800L



069511L



069625L



069526L

Mechanismen geleverd met sierplaten  
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwaders (blz. 680)

Ref.	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V
069511L 069801L 069611L	IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen <b>Schakelaar of wisselschakelaar</b> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069512L 069802L 069612L	<b>Wisselschakelaar met verklikker</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V max. 2 wisselschakelaars met verklikker Gebruik van klemmenblok voor aftakking vereist om de lamp te bekabelen ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069513L 069803L 069613L	<b>Verlichte wisselschakelaar</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069515L	<b>Wisselschakelaar met verklikker zonder nulleider</b> IP 55 - IK 07 - 4 AX min. 60 W - max. 1500 W Geleverd met lamp 230 V ● Grijs
069521L 069620L	<b>Kruisschakelaar</b> IP 55 - IK 07 ● Grijs ○ Wit
069506L 069800L 069618L	<b>Multifunctionele bediening</b> IP 55 - IK 08. Aansluiting via steekklemmen 5 functies mogelijk met 1 referentie: - als enkelvoudige of dubbele wisselschakelaar - enkelvoudige of dubbele wisseldrukknop - of een combinatie Geleverd met 1 enkelvoudige toets en 2 halve toetsen ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069525L 069805L 069625L	<b>Dubbele wisselschakelaar of pulsdrukker</b> IP 55 - IK 08. 3 functies mogelijk met dezelfde referentie: 2 x wissel of 2 x drukknop of combinatie <b>Dubbele wisselschakelaar of dubbele wisseldrukknop</b> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069526L 069806L 069626L	<b>Verlichte dubbele wisselschakelaar of dubbele wisseldrukknop</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit

Ref.	Tweepolige schakelaar
069530L 069827L 069627L	IP 55 - IK 08 - 250 V Te voorzien van een lamp ref. 0 694 98L voor verklikkerfunctie of ref. 0 694 96L voor lichtfunctie (blz. 681) In de verklikkerfunctie is een klemmenblok voor aftakking vereist voor de bekabeling van de lamp <b>10AX</b> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069527L	<b>16 AX niet verlichtbaar</b> ● Grijs
069528L	<b>Tweepolige schakelaar met verklikker 16AX</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V ● Grijs
069540L 069810L 069630L	<b>Drukknoppen 10 A</b> IP 55 - IK 08 Aansluiting via steekklemmen <b>Drukknop NO</b> ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069533L	<b>Drukknop NO verklikker</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V Gebruik van klemmenblok voor aftakking vereist om de lamp te bekabelen ● Grijs
069542L 069813L 069632L	<b>Verlichte drukknoop NO</b> Geleverd met te bekabelen lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069541L 069841L 069631L	<b>Wisseldrukknop</b> Contact NO + NG ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069536L 069816L 069616L	<b>Verlichte wisseldrukknop</b> Contact NO + NG Geleverd met te bekabelen lamp 230 V ● Grijs ● Antraciet ○ Wit
069544L 069814L 069634L	<b>Verlichte wisseldrukknop met etikethouder</b> Contact NO + NG Geleverd met te bekabelen lamp 12 V Werkt ook op 230 V met lamp 230 V ref. 069496L (blz. 681) ● Grijs ● Antraciet ○ Wit