

# Plexo™ samenstelbaar IP 55

RJ 45 contactdozen, adapters, noodonderbreking, signalisatieverlichting

september  
2022



069559L



069580L



069581L



069547L



069583L

Mechanismen geleverd met sierplaten  
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwkaders (blz. 680)

Ref.	RJ 45 contactdozen	Ref.	Noodonderbreking 3 A - 250 V
069559L 069569L 069561L	<p>IP 55 met gesloten klapdeksel IK 08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> </ul> <p>Aansluiting via steekklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactdoos cat. 6<sub>A</sub> - STP</li> <li>Contactdoos cat. 6 - FTP</li> <li>Contactdoos cat. 6 - UTP</li> </ul>	069547L	<p>IP 55 - IK 07</p> <p>Geleverd met etiket 'noodonderbreking' in 8 talen</p> <p>Gele kap - Rode knop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsdrukknop voor uitschakeling</li> <li>1 contact NG</li> <li>Eenpolig</li> <li>● Grijs/Geel</li> </ul>
069580L 069880L 069695L	<p><b>Plexo adapters voor Mosaic functies</b></p> <p>Voor plaatsing zonder houder van alle Mosaic-mechanismen 2 modules (RJ 45 contactdoos, USB-laders, TV-aansluitingen ...), behalve voor specifieke opbouw</p> <p><b>Adapter met doorzichtig klapdeksel</b></p> <p>IP 55 - IK 08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> <li>● Antraciet</li> <li>○ Wit</li> </ul>	069548L 069549L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drukknop met sleutelontgrendeling</li> <li>Contact NO + NG</li> <li>Geleverd met set van 2 Ronis-sleutels nr. 455</li> <li>Kan verwijderd worden in stand 0</li> <li>● Grijs/Geel</li> <li>Drukknop met kwartslagontgrendeling</li> <li>Contact NO + NG</li> <li>● Grijs/Geel</li> </ul>
069579L 069845L	<p><b>Vergrendelbare adapter met doorzichtig klapdeksel</b></p> <p>IP 55 - IK 08</p> <p>Vergrendelbaar met vergrendelingsgereedschap ref. 091945</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> <li>● Antraciet</li> </ul>	069568L	<p><b>Plexo adapter voor Osmoz functies</b></p> <p>Voor montage van bedienings- en signalisatiehulpstukken Ø22 mm met ring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> </ul>
069582L	<p><b>Adapter zonder klapdeksel (IP 20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> </ul>	069583L	<p><b>Bebakening en signalisatie</b></p> <p>IP 55 - IK 08</p> <p><b>Bebakeningsverlichting</b></p> <p>Mechanisme met LED's</p> <p>2 verlichtingsniveaus naar keuze (0,2 W of 1 W)</p> <p>Schroefklemmen</p> <p>Geschikt voor verstrooiers ref. 069588L/89L/90L/91L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grijs/Wit</li> </ul>
069581L	<p><b>Adapter voor RJ 45 contactdoos</b></p> <p>IP 44 verzekerd met aangesloten snoer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> </ul>	069588L 069589L 069590L 069591L	<p><b>Verstrooiers voor lampen</b></p> <p>Grijs/Wit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kleurloos</li> <li>● Groen</li> <li>● Oranje</li> <li>● Rood</li> </ul>
069587L	<p><b>Adapter met flexibel membraan</b></p> <p>Voor integratie van Mosaic-functies 2 modules behalve specifieke opbouw en bediening door op flexibel membraan te drukken met behoud van IP55 waterdichtheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> </ul>	069740 048898	<p><b>Autonome detector 360°</b></p> <p>IP 55 - IK 04 - 3-draads met nulleider. Voor de bediening van lampen: max. 2000 W voor gloeilampen, halogeen 230 V en halogeen 12 V of max. 1000 VA voor fluorescentielampen. Tijdsinstelling van 12 s tot 16 min. Detectieveld 45°. Lichtsterktedrempel: 5 tot 1275 lux. Maximaal bereik: 12 m met product geïnstalleerd op 2,50 m hoogte</p> <p>tegen een muur. Minimale installatiehoogte: 1,70 m. Draaibare kop, installatie zonder gereedschap. Afm.: 90 x 91 mm, diameter 91 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grijs</li> <li>○ Wit</li> </ul>
091945	<p><b>Toebehoren</b></p> <p><b>Vergrendelingsgereedschap</b></p> <p>Vergrendelingsgereedschap</p> <p>Om de anti-vandalisme-schroeven los/vast te draaien</p>		
039598	<p><b>Pen</b></p> <p>Zwarte viltstift</p> <p>Onuitwisbaar voor markering</p>		