



077823



077874 + 069795

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen

Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55

4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te doorboren)

Mechanismen geleverd met toets- of sierplaat

Montage met spanklauwen of schroeven. Houders apart te bestellen (houder met spanklauwen ref. 670635 of houder met schroefbevestiging ref. 080251)

Ref.	Tijdschakelaar - IK10 - IP 55
077823	 <p>Zonder nulleider, 2-draads - 1000 W Voor de bediening van de 1000 W-verlichting met gloeilampen en halogeenverlichting 230 V~, 400 VA voor fluorescentie en halogeen ZLS Kan een motor aansturen (vb.: ventilatie) - 250 VA Vertraging 25 s tot 15 min.</p>


Ref.	Sleutelschakelaar - IK 10 - IP 54
077874	 <p>Europese cilinder ref. 069795 afzonderlijk te bestellen (blz. 677) Kunnen niet in opbouw worden geplaatst ref. 077890/92</p> <p>2-standenschakelaar 1 bipolair contact NO - 6 A - 230 V Uittrekken van de sleutel in de 2 standen</p>
077875	 <p>3-standendrukknop Omkeerschakelaar met stopstand - 6 A - 230 V Uittrekken van de sleutel in de stopstand</p>

Ref.	Schemerschakelaar - IK 10 - IP 55
077828	 <p>Inschakeling van het licht bij het vallen van de avond en uitschakeling bij zonsopgang. Gesloten geheel met ingebouwde foto-elektrische cel 1400 W gloeilamp en halogeenlamp 230 V - 400 VA fluorescentie. Lichtsterktedrempel instelbaar van 0,5 tot 1500 lux</p>


Ref.	Wandcontactdozen 3,2 kW - 16 A VE
077897	<p>Versterkte contactdozen 2P+A met clips voor stekker 2P+A (modus 2) Eenfasig - schroefaansluiting - 230 V Geleverd met ophangbeugel ref. 090478 om de controledoos van het laadsnoer van het voertuig op te hangen Voor het laden van 1 voertuig Voldoen aan de norm IEC 60-884-1</p> <p>IP 55 - IK 10 - inbouwbevestiging Volledig geleverd met afdekplaat en houder Montage in een inbouwboos Batibox voor 1 mechanisme diepte 50 mm (blz. 763) Opbouwmontage mogelijk met kader ref. 077890 Afmetingen (H x B x D): 110 x 110 x 13,5 mm</p> <p>Metalen contactdoos met deksel</p>

077898	 <p>Metalen contactdoos met vergrendelbaar deksel met 10 verschillende combinaties (gelieve ons te raadplegen voor alle sleutels met identieke of verschillende combinaties). Geleverd met een set van 2 sleutels voor het vergrendelen van de contactdoos</p>
--------	---

Ref.	Ophangbeugel
090478	Om de controledoos van het laadsnoer op te hangen Kunststof

Ref.	Lichtsignalisatie 230 V~ - IK 10 - IP 55
077868	 <p>Mechanisme met witte LEDs en een scharnierend venster waar een voorgedrukt etiket achter kan worden geplaatst Keuze uit 2 verlichtingsniveaus (0,2 W of 1 W)</p>

Ref.	Bebakeningsverlichting - IK 10 - IP 55
077867	 <p>Voor de verlichting van traptreden... 250 VA Geleverd met: - afdekplaat Soliroc - 1 set van 4 afsluitdoppen, demonteerbaar door doorboring - 1 houder Batibox Mechanisme met witte LED's (2 W) en een scharnierend venster waar een voorgedrukt etiket achter kan worden geplaatst</p>

 Zie voor meer info over opladen van elektrische voertuigen
blz. 514