

HF aan- en afwezigheidsdetectoren installatie with Netatmo



064875

Ref.	Bewegingsdetector voor opbouwmontage
064875	Draadloze PIR bewegingsmelder voor installaties with Netatmo - IP44 - wit. Sensorbereik instelbaar van 2 tot 8 m - 140°, instelbare tijdsvertraging van 15 sec. tot 15 min. Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m Optimale afstand tussen twee melders: 6 m Levering met 2 x 1,5 V AA-batterijen.

HF aan- en afwezigheidsdetectoren BUS SCS MyHOME systeem



048822 (PIR + US detectie)

Ref.	Bewegingsdetector voor vals plafond PIR
048820	Infrarooddetectie 360°, bereik Ø 8 m Optimale afstand tussen 2 detectoren: 6 m Verbruik 0,2 W in waakstand Wordt rechtstreeks met (meegeleverde) klemmen in verlaagd plafond bevestigd of kan worden geïnstalleerd in Batibox-doos met een diepte van 50 mm Bevestiging in opbouw op het plafond met toebehoren ref. 048875 Connectie met de bus via connector 048872
048822	Bewegingsdetector voor vlas plafond PIR-US Infrarood- en ultrasone detectie 360°, bereik Ø 8 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50 m Optimale afstand tussen 2 detectoren: 6 m Verbruik 0,5 W in waakstand Wordt rechtstreeks met (meegeleverde) klemmen in verlaagd plafond bevestigd of kan worden geïnstalleerd in Batibox-doos met een diepte van 50 mm Bevestiging in opbouw op het plafond met toebehoren ref. 048875 Connectie met de bus via connector 048872
048872 048873	RJ 45-connectoren - BUS/SCS Hiermee kunt u (een) controller(s) en (een) detector(en) rechtstreeks op een BUS/SCS-kabel aansluiten door aftakking Mannelijke connector Vrouwelijke connector