



048919



048921



078493



048918

Controleren voortdurend de aanwezigheid en de lichtsterkte en worden uitgeschakeld zodra de natuurlijke verlichting volstaat.

Automatische inschakeling en uitschakeling

Nauwkeurige regeling ter plaatse met regelconfigurator

Rechtstreekse aansluiting op de KNX-kabel (geleverd met connector voor aftakking)

De programmering van de detector gebeurt via de ETS-software

Ref.	Bewegingsdetector voor gebruik in een gang	Ref.	Aanwezigheidsdetectoren voor werkruimten
048919	<p><b>Montage aan het plafond</b> Dubbele passieve infrarooddetectie over 360°, zijdelings bereik, 2 x 12 m, IP 20 Verbruik 0,2 W Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m Optimale afstand tussen 2 detectoren: 20 m Wordt rechtstreeks in het verlaagde plafond bevestigd met (meegeleverde) veren of wordt ingebouwd in een Batibox-doos met een diepte van 50 mm ref. 089358 Opbouwmontage op het plafond met toebehoren ref. 048875</p>	048918	<p>Geschikt voor vergaderruimten, klaslokalen, open space kantoorruimten enz. <b>Dubbele technologie</b></p> <p><b>Montage aan het plafond</b> Passieve infrarood- en ultrasoondetectie over 360°, bereik 8 m IP 20 Verbruik 0,5 W Optimale afstand tussen 2 detectoren: 6 m Wordt rechtstreeks in het verlaagde plafond bevestigd met (meegeleverde) veren of wordt geïnstalleerd in een Batibox-doos met een diepte van 50 mm Opbouwmontage op het plafond met toebehoren ref. 048875</p>
048921	<p><b>Bewegingsdetector voor parkings en kelders</b></p> <p><b>Montage aan de muur of aan het plafond – opbouw</b> Passieve infrarooddetectie met 270° regelbare kop, bereik 20 m, IP 55. Verbruik 0,5 W Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m Mogelijkheid voor montage in een hoek met toebehoren ref. 048972</p>	048922	<p>Aansluiting met rood/zwarte KNX-connector Passieve infrarooddetectie over 360° met HD-lens bereik 8 m IP 20 Verbruik 0,5 W Optimale afstand tussen 2 detectoren: 6 m Wordt rechtstreeks met (meegeleverde) veren in het verlaagd plafond bevestigd of wordt in een Batibox-doos met een diepte van 50 mm geïnstalleerd Opbouwmontage op het plafond met toebehoren Ref. 048875 Aansluiting met rood/zwarte KNX-connector</p>
078493	<p><b>Bewegingsdetector voor traphallen, burelen en toiletten</b></p> <p>Muurmontage inbouw of opbouw. Verbruik 0,2 W Aanbevolen montagehoogte: 1,2 m. Optimale afstand tussen 2 detectoren: 6 m</p> <p><b>Mosaic</b> Wit Passieve infrarooddetectie over 180°, bereik 8 m IP 41. Uit te rusten met een Mosaic afdekplaat en een Batibox-houder, 2 modules</p> <p><b>LivingLight</b> Passieve infrarooddetectie over 180°, bereik 8 m, IP 20 Uit te rusten met: - een LivingLight afdekplaat - een LivingLight houder</p>		
N4658KNX	Wit		
L4658KNX	Antraciet		
NT4658KNX	Tech		