

# Modulaire componenten en toebehoren

## BUS SCS MyHOME technologie



E46ADCN



MYHOMESERVER1

Ref.	Voedingen
<input type="radio"/> E56	Voeding - primair 230 Vac secundair 27 Vdc SELV - max. stroom 1200 mA - versie voor bevestiging op DIN-rail - 8 DIN modules
<input type="radio"/> E49	Compacte voeding voor automatisatie en thermoregulatie - ingang 230 Vac - uitgang 27 Vdc - max. stroom 600 mA - 2 DIN modules
<input type="radio"/> 346020	Bijkomende compacte voeding – lokale voeding voor deurstation, binnenpost, Multimedia touchscreen en scenario centrale – 230Vac, 50-60 Hz – max stroom geleverd 600mA – geïntegreerde (niet vervangbare) zekering – SELV module met dubbele isolatie – 2 DIN modules

Ref.	MyHOME gateway
MYHOMESERVER1	Gateway, connectbaar aan de cloud, voor de programmatie van apparaten op de automatisatiebus (bedieningen en actuatoren) via de applicatie Home + Project (downloadbaar via Google Play of App Store)

Ref.	HOMETOUCH 7"
3488W 3488	<b>Touchscreen 7"</b> Voor de controle van: - scenarios - verlichting - rolluiken - camera's (via interface 347400) - camera's Netatmo (via netwerk) - temperatuur Kan gebruikt worden als deurtelefoon Is om een oproep te beantwoorden, deuren te openen en camera's te activeren, interfonie met de andere schermen Vereist de installatie van programmeergateway ref. MYHOMESERVER1 Verbinding via App. Door Entry for HOMETOUCH voor deurtelefoonfunctie Met LED signalisatie en aanwezigheidsdetector Verbinding RJ 45 of WiFi : vereist voeding ref. 346020 Opbouw- of inbouwmontage met inbouwdoos ref. BT3487 <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Aluminium
3487	<b>Inbouwdoos voor metselwerk</b> Voor HOMETOUCH 7"
346020	<b>Bijkomende voeding</b> Voor HOMETOUCH 7"

Ref.	SCS-SCS interface
<input type="radio"/> F422	Interface om 2 bussen met elkaar te verbinden - 2 DIN modules