



F430R8



F430R3V10

Ref.	Actuatoren voor klimatisatie	
<input type="radio"/> F430/2		Actuator met 2 afzonderlijke relais: 6 A resistief, 3 A elektroventielen en pompen - logische onderlinge blokkering van relais d.m.v. configuratie - 2 DIN modules
<input type="radio"/> F430/4		Actuator met 4 afzonderlijke relais: 6 A resistief, 3 A elektroventielen, pompen en fan-coils - logische onderlinge blokkering van de relais d.m.v. configuratie - 2 DIN modules
<input type="radio"/> F430R8		Actuator met 8 onafhankelijke contacten voor het schakelen van kleppen (ON-OFF), pompen en fan coils. Belasting resistief van 4A, gemotoriseerde kleppen, pompen en fan coils van 1A. Aansluiting BUS SCS - 4 DIN modules
<input type="radio"/> F430R3V10		Actuator met 3 onafhankelijke contacten en 2 uitgangen 0-10V voor het schakelen van fan coils en proportionele kleppen 0-10V. Belasting resistief van 4A, fan coils van 1A. Aansluiting BUS SCS, 4 DIN modules
<input type="radio"/> F430V10		Actuator met 2 uitgangen 0-10V voor het schakelen van proportionele kleppen 0-10V. Aansluiting BUS SCS, 4 DIN modules
<input type="radio"/> 3457		Externe voeler voor thermostaat 3454
<input type="radio"/> 3454		Thermostaat voor de montage in inbouwdozen; hij heeft geen interne temperatuursensor en meet de omgevingstemperatuur in het bereik van 0 - 40 °C via een bedrade externe sensor (ref. 3454), die 1,5 m boven de vloer in open lucht moet worden geplaatst

**Basisschema**  
Schema 1 woning met 4 zones

