

DMX³ 1600

open vermogenautomaten van 630 tot 1600 A

DMX³ 1600

elektronische beveiligingseenheden

Januari 2023



028334 + 028300 (in fabriek geassembleerd)

Afmetingen en technische kenmerken zie www.ecataleg.be en **pagina hiernaast**
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecataleg.be

Deze producten moeten verplicht besteld worden in combinatie met beveiligingseenheid ref. 028164/65/66/67/68 (in fabriek geassembleerd) Conform de norm IEC 60947-2

Ref.	Vaste versie	
	Geleverd met: - 1 hulpcontact: NO/NG - deurpakking	
	Onderbrekingsvermogen I_{cu} 42 kA (415 V_~)	
	In (A)	
	3P	4P
028320	028325	630
028321	028326	800
028322	028327	1000
028323	028328	1250
028324	028329	1600
	Onderbrekingsvermogen I_{cu} 50 kA (415 V_~)	
028330	028335	630
028331	028336	800
028332	028337	1000
028333	028338	1250
028334	028339	1600

Ref.	Uitrijdbare versie	
	Geleverd met: - 1 hulpcontact: NO/NG - deurpakking	
	Onderbrekingsvermogen I_{cu} 42 kA (415 V_~)	
	In (A)	
	3P	4P
028340	028345	630
028341	028346	800
028342	028347	1000
028343	028348	1250
028344	028349	1600
	Onderbrekingsvermogen I_{cu} 50 kA (415 V_~)	
028350	028355	630
028351	028356	800
028352	028357	1000
028353	028358	1250
028354	028359	1600



028300

028302

Instellingen en curves zie www.ecataleg.be

De beveiligingseenheden maken een nauwkeurige instelling van de beveiligingsparameters mogelijk
De beveiligingseenheden kunnen worden gevoed door geïntegreerde transformatoren of via externe voeding ref. 028172
Deze producten moeten verplicht besteld worden met een automaat DMX³ 1600

Ref.	Versie MP2.10
	Met matrix LED-display die de actuele metingen en instellingen weergeeft Instellingen door schuifregelaars Instellingen I _r , t _r , I _{sd} , t _{sd} , I _i , I _g en t _g Mogelijkheid tot activeren / desactiveren van de beveiligingen Zonder meetfunctie Met meetfunctie Onmiddellijke meting en weergave van het maximum en gemiddelde waarden van de verschillende elektrische grootheden en de status van de beveiligingen
	JANUARI 2023 028300 028301 ¹

Ref.	Versie MP4.10
	Met LCD-display waarop de actuele metingen, instellingen en geschiedenis worden weergegeven, Instelling van beveiligingsniveaus door schuifregelaars Instellingen I _r , t _r , I _{sd} , t _{sd} , I _i , I _g en t _g Uitgerust met batterij voor stroomvoorziening in geval van storing of wanneer de automaat open is of niet aangesloten Storingsindicatie en -geschiedenis Zonder meetfunctie Met meetfunctie Onmiddellijke meting en weergave van het maximum en gemiddelde waarden van de verschillende elektrische grootheden en de status van de beveiligingen
	JANUARI 2023 028302 028303 ¹

414945	Voeding 500 mA 12 V DC gestabiliseerd Maximaal 3 voedingsmodules in één systeem (onder interface EMS CX ³ /RS 485) 1 module van 17,5 mm
--------	--

414940	Communicatie-interface Interface EMS CX ³ /RS 485 Verbruik bij 12 V _{DC} : 0,344 W - 28,7 mA 1 module van 17,5 mm
--------	---

JANUARI 2023 028125 ²	Externe nulleider Voor DMX ³ 1600
--	--

1: Vereist een voeding ref. 414945 voor een optimale werking van de meetfunctie
2: Te bestellen samen met de DMX³ en zijn elektronische beveiligingseenheid (fabrieksassemblage)