

Smart solutions

thermostatische kranen



NVP-PRO



NAV-PRO

Ref.	Starterskit - Slimme radiatorkranen voor meergezinswoning	Ref.	Bijkomende slimme radiatorkraan
NVP-PRO	<p>Voor gebruik in appartementen met collectieve of stadsverwarming. Kunnen bestaande thermostatische of manuele kleppen vervangen Compatibel met 90% van de waterradiatoren op de markt Horizontale of verticale installatie van de kranen Continue temperatuurmeting dankzij 2 ingebouwde sensoren Voor regeling van de warmwaterstroom en een nauwkeurige regeling van de temperatuur Functies: - verwarmingsplanning per ruimte: verwarmt de woning waar, hoe en wanneer dat nodig is. - modus Afwezig en Vorstvrij en functie 'Detectie open raam': maken energiebesparingen mogelijk. - Afstandsbediening van de radiatorkranen via een smartphone. Indien nodig kan de klassieke manuele bediening gebruikt worden. Meettemperatuur: 0°C tot 50°C / +/- 0,5°C Richttemperatuur: 5°C tot 30°C met regelinterval +/- 0,5°C Afmetingen klep: Ø 58 mm, diepte 80 mm (met bevestigingsring) Afmetingen relais: 24 x 83 x 83 mm Samenstelling: - 2 slimme radiatorkranen - 1 relais - 12 radiatoradapters geschikt voor de meeste merken waterradiatoren, zoals Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell enz. - 2 x 4 kleurenstickers (geel, blauw, oranje, groen) - 2 x 2 AA-batterijen</p>	NAV-PRO	<p>Werkt met de slimme thermostaat ref. NTH-PRO, de starterskit - slimme radiatorkranen ref. NVP-PRO en de Smarther with Netatmo thermostaat (blz. 720) Kan bestaande thermostatische of manuele kranen vervangen en laat toe om op elk moment de temperatuur in elke ruimte te kiezen Compatibel met 90% van de waterradiatoren op de markt Horizontale of verticale installatie van de kranen Continue temperatuurmeting dankzij 2 ingebouwde sensoren Voor regeling van de warmwaterstroom en een nauwkeurige regeling van de temperatuur Kenmerken en functies identiek aan de starterskit slimme radiatorkranen Meettemperatuur: 0°C tot 50°C / +/- 0,5°C Richttemperatuur: 5°C tot 30°C met regelinterval +/- 0,5°C De verbinding tussen de modem van de woning en de slimme radiatorkranen komt tot stand via het relais van de slimme thermostaat of van de starterskit - slimme radiatorkranen Afmetingen: Ø 58 mm, diepte 80 mm (met bevestigingsring) Samenstelling: - 1 slimme radiatorkraan - 6 radiatoradapters geschikt voor de meeste merken waterradiatoren, zoals Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell enz. - 4 klevende kleurenfolies - 2 AA-batterijen per slimme radiatorkraan</p>