

	<p>3 x 080131 diepte 30 mm 3 x 080141 diepte 40 mm 3 x 080151 diepte 50 mm 3 x 080161 diepte 60 mm</p>	<p>4 x 080131 diepte 30 mm 4 x 080141 diepte 40 mm 4 x 080151 diepte 50 mm 4 x 080161 diepte 60 mm</p>	<p>080124 diepte 50 mm 2 x 4/5 modules</p>	<p>080126 diepte 50 mm met schroeven 2 x 6/8 modules 080128 diepte 50 mm met schroeven 2 x 10 modules</p>
<p>089353 diepte 50 mm hartafstand 57 mm</p>	<p>080043 diepte 40 mm 080053 diepte 50 mm</p>	<p>080044 diepte 40 mm 080054 diepte 50 mm</p>	<p>080124 diepte 50 mm 2 x 4/5 modules</p>	<p>080126 diepte 50 mm met schroeven 2 x 6/8 modules 080128 diepte 50 mm met schroeven 2 x 10 modules</p>
	<p>080023 diepte 40 mm 080033 diepte 50 mm + 080016/20/25/30 (afsluitdoppen)</p>	<p>080024 diepte 40 mm 080034 diepte 50 mm + 080016/20/25/30 (afsluitdoppen)</p>		
	<p>3 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p>	<p>4 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p>		
	<p>3 mechanismen horizontaal/verticaal - hartafstand 71 mm</p>	<p>4 mechanismen horizontaal/verticaal - hartafstand 71 mm</p>		
<p>3 mechanismen met spanklauw- of schroefbevestiging</p>	<p>3 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p>	<p>4 mechanismen compleet met spanklauw- of schroefbevestiging</p>		
<p>3 mechanismen verticaal hartafstand 71 mm</p>	<p>3 mechanismen horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p>	<p>4 mechanismen horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p>		
<p>3 X 670635 met spanklauwen OF 3 X 670630 met lange spanklauwen OF 3 X 080251 met schroefbevestiging (koppelbaar door afbreken houder)</p>	<p>1 X 080253 met schroefbevestiging</p>	<p>1 X 080254 met schroefbevestiging</p>	<p>1 X 080264 met schroefbevestiging</p>	<p>080266 met schroefbevestiging 2 x 6/8 modules 080268 met schroefbevestiging 2 x 10 modules</p>
<p>6 MODULES verticaal hartafstand 57 mm</p>	<p>6/8 MODULES horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p>	<p>8/10 MODULES horizontaal/verticaal - hartafstand 71 mm</p>	<p>2 x 4/5 MODULES</p>	<p>2 x 6/8/10 MODULES</p>
	<p>3 mechanismen horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p>			
	<p>1 X 080253 met schroefbevestiging</p>			
	<p>3 mechanismen horizontaal/verticaal hartafstand 71 mm</p>			