

Inbouwdozen

keuzetabel voor inbouwdozen voor Livinglight, Axolute, Livinglight AIR en Axolute AIR



		2 MODULES	2 + 2 MODULES	2 + 2 + 2 MODULES	2 + 2 + 2 + 2 MODULES
INBOUWDOZEN	Metselwerk	502E met schroeven diepte 50 mm	2 X 502E met schroeven diepte 50 mm	3 X 502E met schroeven diepte 50 mm	4 X 502E met schroeven diepte 50 mm
	Holle wanden	PB502N met schroeven diepte 50 mm	2 X PB502N met schroeven diepte 50 mm	3 X PB502N met schroeven diepte 50 mm	4 X PB502N met schroeven diepte 50 mm
LIVING NOW	Houders Living Now				
	Afdekplaat				
LIVINGLIGHT	Houders LivingLight	LN4702 met schroefbevestiging	2 X LN4702 met schroefbevestiging	3 X LN4702 met schroefbevestiging	4 X LN4702 met schroefbevestiging
	Afdekplaat	2 modules	2 + 2 modules	2 + 2 + 2 modules	2 + 2 + 2 + 2 modules
AXOLUTE	Houders Axolute	H4702B met schroefbevestiging	2 X H4702B met schroefbevestiging	3 X H4702B met schroefbevestiging	4 X H4702B met schroefbevestiging
	Afdekplaat	2 modules	2 + 2 modules	2 + 2 + 2 modules	2 + 2 + 2 + 2 modules
INBOUWDOZEN	Metselwerk	502W met schroeven diepte 58 mm Voor LL AIR (niet voor Axolute AIR)			
	Holle wanden	PB502W met schroeven Voor LL AIR (niet voor Axolute AIR)			
LL ^{AIR} / AXOLUTE ^{AIR}	Houders LivingLight^{AIR}	LN4702C met schroefbevestiging			
	Afdekplaten LivingLight^{AIR}	2 modules			
	Houders Axolute^{AIR}	H4703W* met schroefbevestiging			
	Afdekplaten Axolute^{AIR}	2 modules			

* Gebruik inbouwdoos 503E, PB503 of PB503N om af te werken met afdekplaat 2 modules