

# Aftakdozen Plexo™ met kabelinvoeren



Zelfdovend 650 °C

Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C

Buizen en kabels met diameter:

- 4 tot 20 mm voor ronde en vierkante dozen tot 80 x 80 mm
- 4 tot 25 mm voor vierkante dozen ref. 092022/23

Vervangbare kabelinvoeren

Onverliesbaar deksel door verbinding tussen het deksel en de doos

Identificatie van de kringen mogelijk op de 2 zijden van het deksel (markeringszones)

Schroefbevestiging (Ø 5 mm max.) of met schroefpluggen ref. 031957

Bevestiging mogelijk buiten het bekabelingsvolume met schroef Ø 4 mm voor vierkante dozen met ref. 092022/23 (105 x 105 mm)

Sluiten door manueel vastklikken en opening met behulp van een schroevendraaier

Sluiting met schroeven met mogelijkheid tot voorlopige afdekking van het deksel voor de vierkante dozen ref. 092022/23 (105 x 105 mm)

Klasse II verzekerd door de beschermdoppen van de bevestigingsschroeven (bijgeleverd)

## Ref. **Ronde waterdichte dozen IP 55**

Ref.	Grijs Ral 7035	Wit RAL 9010
092001	092002	092003

**Met opklikbaar deksel**  
4 kabelinvoeren  
Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 20 mm  
Ø 60 mm<sup>(1)</sup> - hoogte 40 mm  
Ø 70 mm<sup>(1)</sup> - hoogte 45 mm  
Ø 70 mm<sup>(1)</sup> - hoogte 45 mm

## Ref. **Vierkante waterdichte dozen IP 55**

Ref.	Grijs Ral 7035	Wit RAL 9010
092005	092012	092013
092022	092023	

**Vierkante waterdichte dozen IP 55**  
Bevestiging mogelijk met SPIT-gereedschap "Pulsa 700 E"

**Met opklikbaar deksel**  
7 kabelinvoeren  
Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 20 mm  
65 x 65 x 40 mm<sup>(1)</sup>  
80 x 80 x 45 mm<sup>(1)</sup>  
80 x 80 x 45 mm<sup>(1)</sup>

**Met deksel met kwartslagsluiting**  
7 kabelinvoeren  
Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 25 mm  
105 x 105 x 55 mm<sup>(1)</sup>  
105 x 105 x 55 mm<sup>(1)</sup>

## Ref. **Set van 60 Plexo aftakdozen**

092012PBP
-----------

**Geleverd in plooiBOX**  
20 x 092005 - 65x65x40 mm<sup>(1)</sup>  
40 x 092012 - 80x80x45 mm<sup>(1)</sup>

## Ref. **Compacte doos**

092004
--------

**80 x 43 x 43 mm**  
Ideaal voor ruimtes met beperkte afmetingen  
Met klikdeksel  
10 kabelinvoeren  
Voor kabels en buizen : Ø 7 tot 16 mm

(1) Binnenafmetingen

Zelfdovend 750 °C

Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C

Vervangbare kabelinvoeren

Onverliesbaar deksel door verbinding tussen het deksel en de doos,

behalve dozen 310 x 240 mm en 360 x 270 mm

Opening/sluiting van het deksel met kwartslag met platte schroevendraaier, markering 0 en 1

Bevestiging met niveau-aanpassing:

- 2 of 4 binnenpunten (schroef van max. Ø 5 mm)
- op de 4 hoeken buiten het bekabelingsvolume (schroef max. Ø 4 mm)
- met bevestigingsbeugels ref. 035802 (blz. 774)

Klasse II verzekerd door de beschermdoppen van de bevestigingsschroeven (bijgeleverd)

## Ref. **Vierkante waterdichte doos IP 55**

092032
--------

**130 x 130 x 74 mm<sup>(1)</sup>**  
10 kabelinvoeren  
Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 25 mm

## Ref. **Waterdichte rechthoekige dozen IP 55**

092042	<b>155 x 110 x 74 mm<sup>(1)</sup></b> 10 kabelinvoeren Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 25 mm
092052	<b>180 x 140 x 86 mm<sup>(1)</sup></b> 10 kabelinvoeren Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 32 mm
092062	<b>220 x 170 x 86 mm<sup>(1)</sup></b> 14 kabelinvoeren Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 32 mm
092082	<b>310 x 240 x 124 mm<sup>(1)</sup></b> 24 kabelinvoeren Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 40 mm
092092	<b>360 x 270 x 124 mm<sup>(1)</sup></b> 24 kabelinvoeren Voor kabels en buizen: Ø 4 tot 40 mm

## Ref. **Montageplaat voor snelle bevestiging van Plexo dozen op de Cablofil kabelbanen**

091937	Voor doos ref. 092012
091938	Voor doos ref. 092022

## Ref. **Toebehoren**

039598	Onuitwisbare viltstift
--------	------------------------

**Kabelinvoeren en toebehoren** (blz. 774)

(1) Binnenafmetingen