

Aftakdozen Plexo™ toebehoren



091915



091916



035800



035802

Kabeluitvoeren en opbouwafgakdozen



031490



664595



030336



030329




030316

Ref.	Vervangkabelinvoeren
091914	Met merking van de Ø van de buizen en kabels Directe ingang voor buizen (tot 16 mm) en kabels Voor kabels tot Ø 20 mm Grijs (RAL 7035) Wit (RAL 9010)
091908	
091915	Voor kabels tot Ø 25 mm Grijs (RAL 7035) Wit (RAL 9010)
091900	
091916	Voor kabels tot Ø 32 mm Grijs (RAL 7035)
091917	Voor kabels tot Ø 40 mm Grijs (RAL 7035)



Ref.	Bevestigingstoebereiden
035802	Set van 4 beugels Voor muurbevestiging van de dozen Geleverd met schroeven
091941	Bevestigingsplaat op draadkabelbanen met max. Ø 5 mm Voor dozen 80 x 80 mm en 105 x 105 mm



Ref.	Uitrustingsstoebereiden
035800	Set van 2 scharnieren (RAL 7016) Voor dozen 130 x 130 mm tot 220 x 170 mm inbegrepen
035801	
031210	Klemmensteun Voorzien van 4 klemmen 4 mm² voor ronde en vierkante dozen tot 80 x 80 mm (ref. 092001/02/03 en ref. 092005/12/13)
034398	Houder voor Nylbloc auto steekklemmen Geschikt voor maximaal 3 steekklemmen zonder schroeven Nylbloc auto • Rechtstreekse bevestiging op het bovendeeil in de dozen Plexo ≥ 130 x 130 mm • Schroefbevestiging op de achterwand van de Plexo-dozen ≥ 105 x 105 mm Zone voor merking met viltstift (ref. 039598) Polyamide RAL 7035
035810	Metalen montageplaten Dikte 15/10e mm. Voor dozen: 130 x 130 mm 155 x 110 mm 180 x 140 mm 220 x 170 mm 270 x 170 mm 310 x 240 mm 360 x 270 mm 039598 Zwarte viltstift met onuitwisbare markering
035811	
035812	
035813	
035814	
035815	
035816	
039598	



Ref.	Kabeluitvoeren
031490	80 x 80 mm - met kabelklem Bevestiging met schroeven of spanklauwen in traditionele inbouwdozen 95 x 95 mm- met kabelklem 20/32 A - 1 uitgang
030316	Aftakdozen voor opbouw Geschikt voor lijsten, plinten en bovenplinten van DLP (zie blz. 968) Voor klemmensteun ref. 031210 (hiernaast)
030326	
030336	