



040185 040187 040189 040192 040194



052100 052103

Ref.	Wipschakelaars - 2 A - 250 V\sim
	Gemakkelijk aan te sluiten door 2 draden door te snijden
	Met lichtgevende toets - tweepolig
040185	Oud goud
040187	Wit
040189	Zwart
	Met gekleurde toets - tweepolig
040193	Oud goud
040192	Wit
040194	Zwart
	Deurcontactschakelaar
040175	Contact bij opening door loopwiel Voor automatische verlichting van een meubel bij het openen van een deur Enkelpolig 2 A - 250 V
	Industriële/huishoudelijke adapters
	Voor aansluiting van stekker 2P+T - 16 A - 250 V NF C 61314 op een sokkel 2P+T - 16 A - 200/250 V \sim NF EN 60309-2 en IEC 60309-2 IK 09 volgens de norm NF EN 62262 en IEC 62262 2P+T, gemonteerd geleverd
052100	
052103	2P+T, met klep, gemonteerd geleverd



060130 060131 060134 060135



060152 in schuine stand 060180 060180 040175

Ref.	Porseleinen lamphouders
	Porseleinen lamphouder E27 250 V \sim - 4 A
060130	
	Porseleinen lamphouder E40 Monoblok 750 V \sim - 16 A
060180	
	Lamphouders in kunststof
	Volgens de norm NF EN 60243
	Lamphouder Zonder ring met klemmenafschermingen Steekklemaansluiting voor stijve kabels 4 A - 100 W
060131	
	Plexo lamphouder IP 20 Klasse II Op ronde doos \varnothing 70 mm, met 4 directe kabelinvoeren voor rechte of schuine montage volgens richting van het deksel Verbinding met schroefklemmen
	Grijs
060152	Lampvoet E27
060052	Lampvoet B22
	Lamphouder en contactstoppen DCL
	Contactstop DCL 2P+A - 6 A - 250 V \sim Voor het aansluiten van een lamp Schroefklemmen Geleverd met klemmenafschermingen
060134	
	Compacte lamphouder + contactstop DCL Lampvoet E27 - max. 75 W Voor tijdelijke verlichting en het testen van een lichtpunt. Geschikt voor spaarlampen
060135	