

Klemmen en kroonsteentjes



Ref.	Klemmen			
Verdeelbare stroken van 10 klemmen				
Met bevestigingsvoet				
Grijs/Wit	Capaciteit per klem (mm ²)		Spoed (mm)	
034000	2 x 6		15	
034001	2 x 10		19,5	
034002	2 x 16		21	
034003	2 x 25		21,5	
034004	2 x 35		25	
Niet-snijdende klemmen - Zeskantige schroefkop				
Zonder bevestigingsvoet				
Zwart	Capaciteit per klem (mm ²)	Breedte (kabeldoorgang in mm)	Hoogte (mm)	
034030	2 x 6	3,3	27	
034031	2 x 10	4,5	37	
034032	2 x 18	5,8	41	
034033	2 x 30	7,4	49	
034034	2 x 50	9,5	59	
Met bevestigingsvoet				
Zwart	Capaciteit per klem (mm ²)	Breedte (kabeldoorgang in mm)	Hoogte (mm)	Hartafstand (mm)
034042	2 x 18	5,8	41	37
034043	2 x 30	7,4	49	37
034044	2 x 50	9,5	59	44
034045	2 x 75	11,7	71	62

Behuizing van gegoten materiaal IP 40 - IK 04

Geleverd zonder klemmen
 Kap is klikbaar en kan met schroef bevestigd worden
 Op de bodem is een rail voor 10 gescheiden klemmen

	Afm. (mm)	Uit te rusten (mm ²)	Lengte rail (mm)
034020	76 x 66 x 33	6 en 10	55
034021	100 x 80 x 36	6 - 10 - 16	84
034022	118 x 92 x 45	6 - 10 - 16 - 25 - 35	110

Porseleinen kroonsteentjes

Capaciteit 6mm² Ø boring: 3,5mm
 2-polig, 1 bevestigingsgat, 20 x 18 x 19 mm (lxhxb)
 3-polig, 2 bevestigingsgaten, 29 x 18 x 20 mm (lxhxb)

034334
034335

Hechtklemmen en kabelhouders



Ref.		Fixfor voor ronde kabels		Conform de norm EN 61914	
Grijs RAL 7035	Wit	Kabel (Ø mm)	Ø (mm)	Spijker	Lengte (mm)
	031552	3	1,8		20
031523	031553	4	1,8		20
031524	031554	5	1,8		20
031525	031555	6	1,8		25
031526	031556	7	1,8		25
031527	031557	8	1,8		25
031528	031558	9	1,8		25
031529	031559	10	1,8		30
031530	031560	12	1,8		30
031531		14	2,5		40
031532		16	2,5		40
031533		17	2,5		40
031534		19	2,5		40
031535		22	2,5		50
031536		29	2,5		50

Ref.		Fixfor voor platte kabels		Conform de norm EN 61914	
Wit	Kabel (Ø mm)	Ø (mm)	Spijker	Lengte (mm)	
031550	2 x 0,75 mm ²	1,8		20	
031551	2 x 1 mm ²	1,8		20	
031570	2 x 1,5 mm ²	1,8		25	
031571	3 x 1,5 mm ²	1,8		25	
031572	2 x 2,5 mm ²	1,8		25	
031573	3 x 2,5 mm ²	1,8		25	

Multifix

Ref.		Conform de norm EN 61914		Soepele klemmen voor verschillende diameters	
Grijs RAL 7035	Zwart	Kabel (Ø mm)	Ø (mm)	Spijker	Lengte (mm)
031576	031583 ¹	5 tot 7	1,8		20
031577	031584 ¹	7 tot 10	1,8		25
031578	031585 ¹	10 tot 14	1,8		30
031579	031586 ¹	14 tot 20	2,5		40
031581	031587 ¹	25 tot 32	2,5		50

Kabelhouders

Kabelbevestiging horizontaal (onder verlaagd plafond) en verticaal (muur)
 Bevestiging met:
 • Spit Pulsa 700 E nagelklinker
 • schroefplug ref. 031957
 • metalen stift Ø 7 mm spoed 150
 • nagels en schroeven
 Voor kabel Ø 12 mm
 031935 Lengte 140 mm voor 8 kabels 3G 1,5
 031936 Lengte 240 mm voor 16 kabels 3G 1,5

1: Voor buitengebruik, UV bestendig

