

Contactstoppen en koppelcontactstoppen in rubber



Ref.	Contactstoppen en koppelcontactstoppen 2P+A - 16 A - IK 08
050445	Kabel max. H 07 RNF 3G 2,5 mm ² , kabelklem met schroeven Contactstoppen Rechte uitgang IP 44
050252	Zijdelingse uitgang met ring - Franse en Duitse standaard
050446	Koppelcontactstoppen Rechte uitgang
050447	IP 44 met contactstop ref. 050445 Voorzien van een klapdeksel - IP 44
051625	Verlengkabels 2P+A - 16 A - IP 44 - IK 08 Kabel H 07 RNF 3G 1,5 mm ² Met ergonomische contactstop en koppelcontactstop in rubber Schokbestendig Koppelcontactstop uitgerust met kinderveiligheid en klapdeksel IP 44
051626	Standaard 5 m - Zwart 10 m - Zwart
051629	Met dubbele koppelcontactstop 5 m - Zwart
051630	10 m - Zwart
050577	Meervoudig verlengsnoer "Octopus" klaar voor gebruik 2P+A - 16 A - IK 10 Met 1 contactstop IP 44 en 3 koppelcontactstoppen Kabel H07 RNF 3G 1,5 en 2,5 mm ² Lengte: 0,8 m - Zwart

Huishoudprogrammatoren, domino contactstoppen en adapters



Ref.	Dominofiches 2P+A - 16 A
049431	Om op een contactdoos 2P+A te bevestigen Max. toegelaten vermogen 3680 W bij 230 V~ 2 uitgangen vooraan
049432	○ Wit/Grijs ● Zwart/Antraciet
694591	Contactstop - 2P - met USB-laders 2P - 230 V - 2760 W max. Domino contactstop met 2 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Voor het opladen van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten. Uitgerust met een smartphonehouder
050382	○ Wit/Donkergrijs
095860	Contactstoppen - 2P 230 V 4 x 2P (2,5 A) Domino contactstop met 4 laterale contactdozen 2P (2,5 A) aan te sluiten op een wandcontactdoos 2P+A
050461	○ Wit/Lichtgrijs
050409	Adapter Duitse standaard Belgische standaard 2P+A - uitgang 16 A - 3680 W en 230 V~ Contactstop Duitse standaard/randaarde (landen: Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Hongarije, Nederland...) op Belgische contactdoos
095860	Huishoudprogrammatoren 16 A - 230 V~ Voeding 230 V~ - 50 Hz, uitgerust met een contactdoos 2P+A en een contactstop 2P+A - 16 A Max. vermogen 3680 W bij 230 V~ Met veiligheid, programmering per segment Keuzeschakelaar manuele/automatische werking Dagprogramma Weekprogramma
095861	
050461	Contactstoppen dubbele functie 250 V~ Meervoudige contactstop 16 A met veiligheid Wordt bekabeld via een snoer dat met een apparaat verbonden is, en maakt het mogelijk om een tweede apparaat op dezelfde contactdoos aan te sluiten
050409	Contactstop met tweepolige schakelaar - 16 A Maakt het mogelijk om een Klasse I huishoudapparaat uit te rusten met een schakelaar Oranje LED lampje

• Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel