

USB toebehoren



Contactstoppen en contactdozen 20 A - 400 VA~



Ref.	Toebehoren USB Type-C
050693	USB-kabel Type A naar micro-USB/USB C/ Lightning Voor aansluiten / opladen / synchroniseren van 3 types van apparaten met één enkele kabel: - 1 Lightning-aansluiting, 1 micro-USB-aansluiting en 1 USB Type C-aansluiting aan één zijde - 1 USB Type A-aansluiting aan de andere zijde 2 functies: herladen: 2400 mA - gegevensoverdracht 480 Mbps MFI-gecertificeerd toebehoren (Made for Apple) Lightning is een gedeponerd handelsmerk van Apple Inc Gevlochten kabel anti-knoop Kabellengte: 1,2 m Grijs
050692	Adapter Type-A naar Type-C Voor aansluiting van USB Type-A apparaten (printers, camera's, muizen, harde schijven, powerbanks, enz.) op USB Type-C apparaten (smartphones, tablets, pc's, enz.) - 1 USB Type-A poort aan één zijde - 1 USB Type-C- aansluiting aan de andere zijde 2 functies: herladen: 2400 mA - gegevensoverdracht en -synchronisatie (films, muziek, ...): datatransmissie van 5 Gbps (10 keer sneller dan USB 2.0) Grijs - 5 V - 12 W

Ref.	USB adapters
	Enkelvoudige USB adapters USB adapter 5 V - 1,5 A max. Compact met perfecte integratie in een bestaande stopcontact ○ Wit ● Zwart
050680	
050681	
050682	Dubbele USB autolader Totaal laadvermogen: 2,1 A Geschikt voor universele sigarettenaansteker voor in de auto Dubbele USB-uitgang voor het opladen van 2 apparaten tegelijk (smartphone, tablet...)

Ref.	Kunststof
055152	Contactstoppen met kabelklem Zijdellingse uitgang 2P+A 3P+A 3P+N+A Inbouwcontactdozen Met veiligheid: de contactbussen zijn afgesloten met een plaatje dat wegschuift onder druk van de aardingspen Plaat 95 x 95 mm. Schroefbevestiging 2P+A 3P+A 3P+N+A Houder 1 mechanisme Opbouwmontage: - sokkels ref. 055452/55/57 - afsluitplaten ref. 031490 Afmetingen: 100 x 100 x 36 mm
055155	
055157	
055452	Waterdicht IP 44 - IK 08 Contact- en koppelcontactstoppen met handgreep met zijdelingse uitgang via kabeldoorvoer ref. 091903 (kabel Ø 5 tot 18 mm) Contactdozen met klapdeksel 77 x 84 mm Hartafstand bevestiging 60 x 54 mm Kabeldoorvoer ref. 091904 (kabel Ø 6 tot 20 mm) Contactstoppen 2P+A 3P+A 3P+N+A Koppelcontactstoppen 2P+A 3P+A 3P+N+A Opbouwcontactdozen met veiligheid 2P+A 3P+A 3P+N+A
055455	
055457	
055849	
	Grijs 055632 055635 055637 055662 055665 055667 055702 055705 055707
091655	Waterdicht IP 55 - IK 08 Contactdozen opbouw Plexo 2P+A - 230 V~
091656	3P+A - 400 V~