




## Meervoudige contactdozen voor installatie - 250 V~ - zonder snoer



Ref.	Vaste meervoudige contactdozen
050609 050610 050611	<p>Demonteerbare meervoudige contactdozen voor vaste plaatsing. Muurbevestiging met schroeven</p> <p>Modellen met max. 4 contactdozen (normatieve beperking) kunnen los worden gebruikt of opgehangen (voorzien van haakje)</p> <p>Contactdoos met veiligheid</p> <p>Mosaic vormgeving</p> <p>Geleverd met 3 speciale kabelinvoeren voor gebruik met lijsten DLP 20 x 12,5, 32 x 12,5, 32 x 16 of 32 x 20 (blz. 966) of buis Ø 16 of 20 mm</p> <p>Kabelinvoer voorzien van een etikethouder</p> <p>3 500 W bij 230 V~</p> <p>Zonder snoer</p> <p><b>Wit</b></p> <p><b>Standaard</b></p> <p>3 contactdozen 2P+A</p> <p>4 contactdozen 2P+A</p> <p>6 contactdozen 2P+A</p>
050613 050614	<p><b>Met tweepolige schakelaar met verklikker</b></p> <p>4 contactdozen 2P+A</p> <p>6 contactdozen 2P+A</p>
050616 050617	<p><b>Met tweepolige schakelaar met verklikker en thermische beveiligingsschakelaar 16 A</b></p> <p>Manuele herinschakeling</p> <p>4 contactdozen 2P+A</p> <p>6 contactdozen 2P+A</p>
	<p><b>Werkingsprincipe van de thermische beveiligingsschakelaar</b></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Verbruik minder dan 16 A</p> <p>Geen inwerkingtreding</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Verbruik meer dan 16 A</p> <p>Inwerkingtreding van de beveiliging</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Manuele herinschakeling wanneer het verbruik terug minder dan 16 A is</p> </div> </div>

## Looplampen professioneel gebruik E27



Ref.	Lampvoet E27 - met LED kleur 2700K - IP 55
062211	<p>Draaibare metalen kap met beschermende bekleding</p> <p>Geleverd met LED, voorzien van een lampvoet E27</p> <p>Rubberen handgreep</p> <p>Klok van gehard glas</p> <p><b>Met richtbare klem en schakelaar</b></p> <p>230 V - met contactstop 2P - 10/16 A</p> <p>Snoerlengte 10 m - Klasse II</p>
062210	<p><b>Zonder klem</b></p> <p>230 V - met contactstop 2P - 10/16 A</p> <p>Snoerlengte 10 m - Klasse II</p>
062215	<p>24 V - met rechtse Hypra contactstop</p> <p>Snoerlengte 10 m - Klasse III</p>
062247	<p><b>Vervangklok</b></p> <p>Vervangklok van gehard glas</p>
062209	<p><b>Lampvoet E27</b></p> <p>Max. 60 W compacte gloeilamp - IP 20</p> <p>Looplamp met kleine kap: beperkte omvang</p> <p>Draaibare metalen kap met beschermende bekleding</p> <p>Werkt enkel met compacte fluobuizen en eco halogeenlampen 230 V voorzien van een lampvoet E27</p> <p>Rubberen handgreep</p> <p>24 V - met rechte CEE 2P contactstop</p> <p>Snoerlengte 10 m - Klasse III</p>
062242	<p><b>LED lamp</b></p> <p>LED 900 lumen - IK 05</p> <p>5 m lang snoer met 2P-stekker, rood voor betere zichtbaarheid</p> <p>Bestand tegen extreme temperaturen: -20 °C / +40 °C</p>

UPS Keor multiplug  
blz. 442

