

Kabelhaspels voor huishoudelijk gebruik tuinpaaltje

Kabelhaspels voor professioneel gebruik



090970



069749L



050757



050728

Ref.	Kabelhaspels middelgrote capaciteit 250 V~ - 16 A
090970 090971	<p>Volgens de norm NF C 61-720 Geleverd met zwarte kabel H 05 VVF Geleid op- en afrollen van de kabel Blokking contactstop in wachtstand IP 40 - IK 05</p> <p>4 contactdozen 2P+A met thermische automatische schakelaar met manuele herinschakeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. vermogen 3000 W bij 230 V~ (kabel volledig afgerold) • 4 contactdozen 2P+A met veiligheid • Spanningsverklikker <p>10 m kabel 3 G 1,5 mm² 15 m kabel 3 G 1,5 mm²</p>

Ref.	Kabelhaspels grote capaciteit in PVC 250 V~ - 16 A
050756 050757	<ul style="list-style-type: none"> • Thermische automatische schakelaar met manuele herinschakeling • Max. vermogen 3000 W bij 230 V~ (kabel volledig afgerold) • 4 contactdozen 2P+A met veiligheid en klapdeksel • Spanningsindicatorlampje • Wandbevestiging <p>Kabelhaspels met zwarte kabel H 07 RNF 3 x 1,5 mm² Geleverd met 25 m kabel Geleverd met 50 m kabel</p> <p>Kabelhaspel met zwarte kabel H 07 RNF 3 x 2,5 mm² Geleverd met 25 m kabel</p>

069749L	<p>Tuinpaaltje IP 55</p> <p>Uitgerust met 2 contactdozen 2P+A 16 A met klapdeksel en veiligheid Slechts 1 mechanisme te bekabelen Mogelijkheid om 2 bijkomende Plexo mechanismen te bevestigen op achterkant Max. vermogen bij 230 V~ 3680 W Geleverd zonder snoer Voor een vlotte aansluiting van elektrische uitrusting in de tuin</p>
---------	---



050728	<p>Kabelhaspel met automatisch oprolsysteem</p> <p>Aanbevolen plaatsingshoogte tussen 1,5 en 2 m Kabel H 07 RNF Geleverd met voetstuk en schroeven voor wandbevestiging Gebruik in vele richtingen mogelijk 230 V~ - 3000 W max. Thermische automatische schakelaar met manuele herinschakeling, 10 m kabel 3G 1,5 mm² Koppelcontactstop 2P+A met huishoudelijke inplanting van de pennen IP 44</p>
--------	---