



041650



041645



041647



086085



094253



094250



094254 (voorkant)



094254 (achterkant)

Ref.	Elektromechanische gongen
	Kleur wit. Afmetingen: 116 x 116 x 48 mm Akoustisch geluid: 75 dB op 1 m
	<b>Gongen 8-12 V~</b> Werkt met niet-verlichte drukknop ref. 041646 of verlichte drukknop ref. 041645/47 Gebruik een 8 VA transformator ref. 413091 (blz. 217)
041650 094264 •	Standaard verpakking Blisterverpakking
041651	<b>Gongen 110-230 V~</b> Gong 2 tonen - 50/60 Hz Werkt met verlichte drukknop ref. 041645.
041652 094265 •	<b>Gongen 230 V~</b> 50/60 Hz met ingebouwde transformator 8-12 V Klasse II. Werkt met niet-verlichte drukknop ref. 041646 of verlichte drukknop ref. 041645/47 Standaard verpakking Blisterverpakking

Ref.	Salsa drukknoppen
	Opbouwbevestiging met schroeven
041646	<b>Drukknop deurstijl IP 30 - IK 06</b> Niet-verlicht U max.: 24 V Afmetingen: 50 x 25 x 20 mm
041645	<b>Drukknop met naamkaarhouder IP 30 - IK 06</b> Niet-verlicht U max.: 230 V Klasse II. Afmetingen: 70 x 35 x 24 mm
041647	<b>Drukknop met naamkaarhouder IP 44 - IK 06</b> Niet-verlicht U max.: 24 V Afmetingen: 70 x 70 x 25 mm

Ref.	Drukknop opbouw schakelmateriaal
086009	Drukknop met naamkaarhouder met contact inverseur (NO + NF) Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/06
086085	Compacte drukknop Sluitingscontact (NO)
086088	Compacte drukknop met verklikker Sluitingscontact (NO) Verlichte functie met lamp ref. 089901/02/06

• Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel

Ref.	Kit carillon radio Essentieel
	Bevat een gong en een belknop IP 44 met etikethouder Geluidsniveau: +/- 80 dB Aantal beltonen: 32 Bereik ongeveer 50m in het open veld Voeding: - gong: 2 batterijen LR6 1,5 V AA (niet inbegrepen) - belknop: 1 batterij CR2032 (inbegrepen)
094250	○ Wit

Ref.	Draadloze gongen
	<b>Gongkit Comfort</b> Ronde gongkit in witte of zwarte uitvoering De kit omvat een ronde gong en een ronde belknop IP44 met etikethouder Gong gevoed met batterijen: 3 x 1,5V AA (niet meegeleverd) behalve ref. 094254 (230V~ plug-in) Belknop gevoed met batterij: 1 x CR2032 (meegeleverd) Geluidsniveau: +/- 75dB Instelbaar volume Aantal beltonen: 15 Bereik ongeveer 100m in het open veld Onbeperkt aantal extra gongen voor 1 belknop Blisterverpakking voor verkoop in winkel Batterijversie in witte uitvoering Batterijversie in antracietuitvoering Plug-inversie 230V~ in witte uitvoering
094252 • 094253 • 094254 •	• Aangepaste verpakking voor verkoop in winkel