

Keuzetabel kabelgoot P31+

hoogte 60 mm

		KABELGOOT GEPERFOREERD						
		Ineenschuifbare kabelgoot met geïntegreerde koppeling	Ineenschuifbare kabelgoot met geïntegreerde koppeling	Symmetrische kabelgoot	Kabelgoot met kabeluitgang (34 x 60 mm)	Kabelgoot minder geperforeerd	Zware kabelgoot	
		P31+ MF AUTO	P31+ MF	P31+ ST	P31+ CPC ST	P31+ MBR MF AUTO	P31+ ZW	
Breedte in mm		L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 6 m
75		VG480110	-	VG480561	VG487054	VG481823	VG487211	-
100		VG480111	-	VG480562	VG487055	VG481824	VG487221	VG487031
150		VG480112	-	VG480563	VG487056	VG481825	VG487231	-
200		VG480113	-	VG480564	VG487057	VG481826	VG487241	VG487034
300		VG480114	-	VG480565	VG487058	VG481827	VG487251	-
400		VG480115	-	VG480566	VG487059	-	VG487261	-
500		VG480116	-	VG480567	-	-	VG487271	-
600		VG480117	-	VG480568	-	-	VG487281	-
75		-	VG482110	VG480571	-	-	VG482212	-
100		-	VG482111	VG480572	-	-	VG482222	-
150		-	VG482112	VG480573	-	-	VG482232	-
200		-	VG482113	VG480574	-	-	VG482242	-
300		-	VG482114	VG480575	-	-	VG482252	-
400		-	VG482115	VG480576	-	-	VG482262	-
500		-	VG482116	VG480577	-	-	VG482272	-
600		-	VG482117	VG480578	-	-	VG482282	-
75		VG484110	-	VG480581	-	-	-	-
100		VG484111	-	VG480582	-	-	-	-
150		VG484112	-	VG480583	-	-	-	-
200		VG484113	-	VG480584	-	-	-	-
300		VG484114	-	VG480585	-	-	-	-
400		VG484115	-	VG480586	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-	-
600		VG484537	-	VG480588	-	-	-	-
Bevestigingsmaterialen		 ≥ 400 mm 1 x M6 x 10 mm (bodern)	 ≤ 300 mm 2 x M6 x 10 mm ≥ 400 mm 3 x M6 x 10 mm	2 x klik-koppelplaten Eclis SDZ/RAL9010 THVZ = EP	2 x klik-koppelplaten Eclis SDZ 12 x doorvoertule (optioneel) VG487125	 ≥ 400 mm 1 x M6 x 10 mm (bodern)	2 x koppelplaten EXTC (extern) of 2 x koppelplaten EP (intern)	

Ref	Koppelingen
VG480221	 - Klikkoppelingen Klikkoppelplaat Eclis voor P31+ ST geperforeerd Schroefkoppelingen Geleverd zonder bevestigingsmateriaal Bevestigen met 2 x M6 x 10 mm Koppelplaat EP: (intern) voor kabelgoten Koppelplaat EA: voor hulpstukken met hulpstukken Koppelplaat EXTC: (extern) voor kabelgoten P31+ ZW
VG341213 VG341562	VG343213 VG343562 Koppelplaat EP: (intern) voor kabelgoten Koppelplaat EA: voor hulpstukken met hulpstukken
VG487472	VG487473 Koppelplaat EXTC: (extern) voor kabelgoten P31+ ZW
8200102	(1) Bevestigingsmaterialen 8200102 CM350401 Schroef M6 + kraagmoer M6

Bodemversterkers (blz. 818)

(1) Zink/Nikkel gelijkwaardig alternatief voor thermisch verzinkt



Ref.	Scheidingsschot - inklikbaar
VG481428 VG481429	 Voor geperforeerde kabelgoot (behalve type MBR) Scheidingsschot Scheidingsschot auto 1 m Scheidingsschot auto 3 m
8231201	 Universele scheidingsschot L (schroef) Voor geperforeerde of blinde kabelgoten. Blinde kabelgoot bevestigen met bevestigingsstrips + clips Scheidingsschot. Lengte 3 m
VG481162	 Kunststof Beschermkap Beschermkap en verbinder scheidingsschot Voor scheidingsschoten Voor hoogte 60 en 100 mm

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten