

KABELGOOT BLIND				DEKSEL	Breedte in mm
Ineenschuifbare kabelgoot met automatische geïntegreerde koppeling	Ineenschuifbare kabelgoot met geïntegreerde koppeling	Symmetrische kabelgoot			
P31+ MF AUTO	P31+ MF	P31+ ST			
L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 2 m		
VG481120	-	VG480301	VG341290		75
VG481121	-	VG480302	VG341291		100
VG481122	-	VG480303	VG341292		150
VG481123	-	VG480304	VG341293		200
VG481124	-	VG480305	VG341294		300
VG481125	-	VG480306	VG341295		400
VG481126	-	VG480307	VG341296		500
VG481127	-	VG480308	VG341297		600
-	VG482556	VG481061	VG343290		75
-	VG482549	VG481062	VG343291		100
-	VG482550	VG481063	VG343292		150
-	VG482551	VG481064	VG343293		200
-	VG482552	VG481065	VG343294		300
-	VG482553	VG481066	VG343295		400
-	VG482554	VG481067	VG343296		500
-	VG482555	VG481069	VG343297		600
VG484120	-	VG481241	VG344890		75
VG484121	-	VG481242	VG344891		100
VG484122	-	VG481243	VG344892		150
VG484123	-	VG481244	VG344893		200
VG484124	-	VG481245	VG344894		300
VG484125	-	VG481246	VG344895		400
-	-	-	-		500
VG484137	-	VG481248	VG344897		600
<p>1 x M6 x 10 mm (bodem)</p>	<p>≤ 300 mm</p> <p>2 x M6 x 10 mm</p> <hr/> <p>≥ 400 mm</p> <p>3 x M6 x 10 mm</p>	<p>2 x koppelplaten THVZ = EP</p>	<p>Click</p> <p>Dekselklem VG481709 </p>	<p><b>Bevestigingsmaterialen</b></p>	

Ref.	<b>Afschermprofiel</b>
Kunststof CM522354	<b>Afschermprofiel</b> Breedte 5 m Vinyl zwart Voor afscherming van scherpe zaagranden Lengte 5 m

Technische gegevens: [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
Voldoet aan norm IEC/EN61537  
Belastingsgrafieken blz. 827

**Scheidingsschot** (blz. 819)

**Toebehoren** (blz. 819)

**Montageplaat** (blz. 820)

**Ophangsystemen** (blz. 828)

**Afwerking ZnMg (Zink Magnesium)**  
op aanvraag leverbaar, gelieve ons te contacteren

**Afwerking P31+ ZW in kabelgoot blind**  
op aanvraag leverbaar, gelieve ons te contacteren