

Keuzetabel kabelgoot P31+ hoogte 60 mm (vervolg)

Breedte in mm	HULPSTUKKEN VAST								HULPSTUKKEN VLAK				
	Bochtstuk 90°	Deksel voor bochtstuk 90°	Instelbaar bochtstuk (0° - 50°)	Deksel voor instelbaar bochtstuk (0° - 50°)	Bochtstuk 45°	Deksel voor bochtstuk 45°	Aanzetbocht universeel	Deksel voor aanzetbocht universeel	Instelbaar bochtstuk (0 - 60°)	Deksel instelbaar (0 - 60°)	Bochtstuk of T-stuk 90°	Deksel Bochtstuk of T-stuk 90°	
75		VG480750	VG480862	VG481770	VG480094	VG487840	VG487930	VG481173	VG341174	-	-	-	-
100		VG480751	VG480863	VG481771	VG480095	VG487838	VG487928	VG481173	VG341174	VG480041	VG480211	VG480151	VG480241
150		VG480752	VG480864	VG481772	VG480096	VG487839	VG487929	VG481173	VG341174	-	-	-	-
200		VG480753	VG480865	VG481773	VG480097	VG487841	VG487932	VG481173	VG341174	VG480042	VG480212	VG480152	VG480242
300		VG480754	VG480866	VG481774	VG480098	VG487842	VG487933	VG481173	VG341174	VG480043	VG480213	VG480153	VG480243
400		VG480755	VG480867	VG481775	-	VG487843	VG487934	VG481173	VG341174	-	-	-	-
500		VG480756	VG480868	VG481776	-	-	-	VG481173	VG341174	-	-	-	-
600		VG480757	VG480869	VG481777	-	-	-	VG481173	VG341174	-	-	-	-
75		VG482750	VG482862	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
100		VG482751	VG482863	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
150		VG482752	VG482864	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
200		VG482753	VG482865	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
300		VG482754	VG482866	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
400		VG482755	VG482867	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
500		VG482756	VG482868	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
600		VG482757	VG483314	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
75		VG484750	VG484140	VG484770	VG484094	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
100		VG484751	VG484141	VG484771	VG484095	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
150		VG484752	VG484142	VG484772	VG484096	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
200		VG484753	VG484143	VG484773	VG484097	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
300		VG484754	VG484144	VG484774	VG484098	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
400		VG484755	VG484145	VG484775	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
600		VG484757	VG484147	VG484777	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
Bevestigingsmaterialen	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		2 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		
	≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm				≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm

Ref. **Bevestigingsmaterialen**

(1) 8200102 CM350401 Schroef M6 + kraagmoer M6

Instelbare koppeling

VG481232 VG483232 VG486232

Koppelplaat EV
Instelbaar van 0° tot 90°
Bij gebruik koppelstuk alleen de zijwanden van de goot inknijpen en de bodem verbuigen
Bevestigen met 2 x M6 x 10 per koppelstuk
ref. 8200102

(1) Zink/Nikkel gelijkwaardig alternatief voor thermisch verzinkt

NIEUW!

VLAKKE HULPSTUKKEN

- Bespaart ruimte logistiek, ideaal reserve stock in werkbus en voor export
- Eenvoudiger voor handling op de bouw
- Op site zelf te buigen tot gewenste oplossing