


HULPSTUKKEN													
T-stuk	Deksel voor T-stuk	Aftakstuk	Deksel voor aftakstuk	Verticaal T-stuk	Bodem aftakstuk	Stijgstuk	Deksel voor stijgstuk	Vervalstuk	Deksel voor vervalstuk	Eindschot		Breedte in mm	
VG480790	VG480880	VG481780	VG480502	VG480141	-	VG480810	VG480889	VG480800	VG489000	VG481156		75	
VG480791	VG480881	VG481781	VG480503	VG480142	VG481831	VG480811	VG480890	VG480801	VG489001	VG481157		100	
VG480792	VG480882	VG481782	VG480504	VG480143	VG481832	VG480812	VG480891	VG480802	VG489002	VG481158		150	
VG480793	VG480883	VG481783	VG480505	VG480144	VG481833	VG480813	VG480892	VG480803	VG489003	VG481159		200	
VG480794	VG480884	VG481784	VG480728	VG480145	VG481834	VG480814	VG480893	VG480804	VG489004	VG481160		300	
VG480795	VG480885	VG481785	VG480745	-	VG480310	VG480815	VG480896	VG480805	VG489005	-		400	
VG480796	VG480886	VG481786	VG480746	-	VG480311	VG480816	VG480897	VG480806	VG489006	-		500	
VG480797	VG480887	VG481787	VG480747	-	VG480312	VG480817	VG480898	VG480807	VG489007	-		600	
VG482790	VG482880	VG482780	VG482502	-	-	VG482810	VG482889	VG482800	VG489020	VG483156		75	
VG482791	VG482881	VG482781	VG482503	-	-	VG482811	VG482890	VG482801	VG489021	VG483157		100	
VG482792	VG482882	VG482782	VG482504	-	-	VG482812	VG482891	VG482802	VG489022	VG483158		150	
VG481793	VG482883	VG482783	VG482505	-	-	VG482813	VG482892	VG482803	VG489023	VG483159		200	
VG482794	VG482884	VG482784	VG482728	-	-	VG482814	VG482893	VG482804	VG489024	VG483160		300	
VG482795	VG482885	VG482785	VG482745	-	-	VG482815	VG482896	VG482805	VG489025	-		400	
VG482796	VG482886	VG482786	VG482746	-	-	VG482816	VG482897	VG482806	VG489026	-		500	
VG482797	VG483377	VG482787	VG482747	-	-	VG482817	VG482898	VG482807	VG489027	-		600	
VG484790	VG484100	VG484780	VG484151	VG484180	-	VG484810	VG484819	VG484800	VG489040	VG486156		75	
VG484791	VG484101	VG484781	VG484152	VG484181	VG484831	VG484811	VG484820	VG484801	VG489041	VG486157		100	
VG484792	VG484102	VG484782	VG484153	VG484182	VG484832	VG484812	VG484821	VG484802	VG489042	VG486158		150	
VG484793	VG484103	VG484783	VG484154	VG484183	VG484833	VG484813	VG484822	VG484803	VG489043	VG486159		200	
VG484794	VG484104	VG484784	VG484155	VG484184	VG484834	VG484814	VG484823	VG484804	VG489044	VG486160		300	
VG484795	VG484105	VG484785	VG484156	-	VG484310	VG484815	VG484824	VG484805	VG489045	-		400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500	
VG484797	VG484107	VG484787	VG484158	-	VG484312	VG484817	VG484826	VG484807	VG489047	-		600	
≤ 300 mm 6 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 6 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 6 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm		2 x M6 x 10 mm	Bevestigingsmaterialen		
≥ 400 mm 9 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 9 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 9 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm					

Ref	
VG481169	
VG482169	
VG487980	-

Multifunctionele koppeling

Koppeling EDU

Bevestigen met: Send/RAL: 4x M6 x 10
Thvz: 2x M6 x 12 per koppeling
Multifunctionele koppeling o.a. verloopplaat, aftakstuk
Toepasbaar voor kabelgoot zonder deksel



Koppeling EDU laag

Toepasbaar voor kabelgoot met deksel
Bevestigen met 2 x M6 x 10



Technische gegevens: www.ecataleg.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref	
VG481161	
VG482161	
VG485161	

Verloop-/eindplaat

Ook te gebruiken als eindschot voor breedte 400, 500 en 600 mm
Lengte 795 mm
Bevestigen met 2x M6 x 10



Bevestigen met 2x M6 x 10