

DPX³ 160 magneto-thermisch vermogenautomaten van 16 tot 160 A bevestiging op DIN-rail of op montageplaat



420000



420010



420037



420157

Technische kenmerken en afmetingen **zie www.ecatalog.be**
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecatalog.be

Voor montage op rail of op plaat in wand- en vloerkasten XL³/XL³S
Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen
Geleverd met bevestigingsschroeven, kooiklemmen, aansluiting 70 mm² max. in soepele kabel en tot 95 mm² in stijve kabel (120 mm² met toebehoren)
Uitrustbaar met gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken van het DPX³ gamma (blz. 87)
Voldoen aan de norm IEC 60947-2

Ref.		Magneto-thermische automaten
		Thermisch regelbaar van 0,8 tot 1 In Magnetisch vast: 400 A van 16 tot 40 A, 10 In van 63 tot 160 A
		Onderbrekingsvermogen Icu 16 kA (400 V~)
3P	4P	In
420000	420010	16 A
420001	420011	25 A
420002	420012	40 A
420003	420013	63 A
420004	420014	80 A
420005	420015	100 A
420006	420016	125 A
420007	420017	160 A
		Onderbrekingsvermogen Icu 25 kA (400 V~)
420040	420050	16 A
420041	420051	25 A
420042	420052	40 A
420043	420053	63 A
420044	420054	80 A
420045	420055	100 A
420046	420056	125 A
420047	420057	160 A
		Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)
420080	420090	16 A
420081	420091	25 A
420082	420092	40 A
420083	420093	63 A
420084	420094	80 A
420085	420095	100 A
420086	420096	125 A
420087	420097	160 A
		Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)
420120	420130	16 A
420121	420131	25 A
420122	420132	40 A
420123	420133	63 A
420124	420134	80 A
420125	420135	100 A
420126	420136	125 A
420127	420137	160 A

Ref.		Magneto-thermische differentieelautomaten
		Thermisch regelbaar van 0,8 tot 1 In Magnetisch vast: 400 A van 16 tot 40 A, 10 In van 63 tot 160 A
		Geïntegreerd elektronisch differentieel met lcd-display Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk)
		Onderbrekingsvermogen Icu 16 kA (400 V~)
4P	In	
420030	16 A	
420031	25 A	
420032	40 A	
420033	63 A	
420034	80 A	
420035	100 A	
420036	125 A	
420037	160 A	
		Onderbrekingsvermogen Icu 25 kA (400 V~)
420070	16 A	
420071	25 A	
420072	40 A	
420073	63 A	
420074	80 A	
420075	100 A	
420076	125 A	
420077	160 A	
		Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)
420110	16 A	
420111	25 A	
420112	40 A	
420113	63 A	
420114	80 A	
420115	100 A	
420116	125 A	
420117	160 A	
		Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)
420150	16 A	
420151	25 A	
420152	40 A	
420153	63 A	
420154	80 A	
420155	100 A	
420156	125 A	
420157	160 A	

Gemeenschappelijke toebehoren **blz. 87**