

Keuzetabel kabelgoot P31+ hoogte 60 mm (vervolg)

304L	316L
60	60

	KABELGOOT		TOEBEHOREN	DEKSEL	SCHEIDINGSSCHOT
	Ineenschuifbare kabelgoot met automatisch geïntegreerde koppeling (geperforeerd)	Ineenschuifbare kabelgoot met automatisch geïntegreerde koppeling (blind)	Bodemversterker		
	P31+ MF AUTO	P31+ MF AUTO			
Breedte in mm	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m
75	304L VG488010	VG488020	-	VG346313	VG486500
100	304L VG488011	VG488021	-	VG346314	VG486500
150	304L VG488012	VG488022	-	VG346315	VG486500
200	304L VG488013	VG488023	-	VG346316	VG486500
300	304L VG488014	VG488024	-	VG346317	VG486500
400	304L VG488015	VG488025	-	VG346312	VG486500
500	304L VG488016	VG488026	-	VG346477	VG486500
600	304L VG488017	VG488027	-	VG346478	VG486500
75	316L VG488790	VG488800	-	VG346613	VG488300
100	316L VG488798	VG488801	-	VG346614	VG488300
150	316L VG488792	VG488802	-	VG346615	VG488300
200	316L VG488793	VG488803	VG486014	VG346616	VG488300
300	316L VG488794	VG488804	VG486015	VG346617	VG488300
400	316L VG488795	VG488805	VG486016	VG346612	VG488300
500	316L VG488796	VG488806	VG486017	VG486477	VG488300
600	316L VG488797	VG488807	VG486018	VG486478	VG488300
Bevestigingsmaterialen	<p>1 x ≥ 400 mm M6 x 10 mm (bodem)</p>	<p>1 x ≥ 400 mm M6 x 10 mm (bodem)</p>	<p>1 x ≥ 400 mm M6 x 10 mm (bodem)</p>	<p>Dekselklem VG481709</p>	<p>1 x ≥ 400 mm M6 x 10 mm (bodem)</p>

Ref.	Koppelingen
316L	Schroefkoppelingen Geleverd zonder bevestigings-materiaal Bevestigen met 2x M6 x 10 mm Koppelplaat EP: (intern) voor kabelgoten Koppelplaat EA: voor hulpstukken met hulpstukken
VG486213 VG486562	

Ref.	Beschermkap
kunststof VG481162	Beschermkap scheidingsshot Voor scheidingsshot Toepasbaar voor hoogte 60 en 100 mm

