

Keuzetabel kabelgoot P31+ hoogte 60 mm (vervolg)

304L	316L
60	60

HULPSTUKKEN												Breedte in mm	
Bochtstuk 90°	Deksel voor bochtstuk 90°	T-stuk	Deksel voor T-stuk	Aftakstuk	Deksel voor aftakstuk	Stijgstuk	Deksel voor stijgstuk	Vervalstuk	Deksel voor Vervalstuk	Verloop eindplaat	Eindschot		
VG486830	VG488000	VG488030	VG488050	VG486840	VG488092	VG486870	VG488130	VG486880	VG489060	-	VG488215	75	316L
VG486831	VG488001	VG488031	VG488051	VG486841	VG488093	VG486871	VG488131	VG486881	VG489061	-	VG488216	100	316L
VG486832	VG488002	VG488032	VG488052	VG486842	VG488094	VG486872	VG488132	VG486882	VG489062	-	VG488217	150	316L
VG486833	VG488003	VG488033	VG488053	VG486843	VG488095	VG486873	VG488133	VG486883	VG489063	-	VG488218	200	316L
VG486834	VG488004	VG488034	VG488054	VG486844	VG488096	VG486874	VG488134	VG486884	VG489064	-	VG488219	300	316L
VG486835	VG488005	VG488035	VG488055	VG486845	VG488097	VG486875	VG488135	VG486885	VG489065	VG486161	-	400	316L
VG486836	VG488006	VG488036	VG488056	VG486846	VG488098	VG486876	VG488136	VG486886	VG489066	VG486161	-	500	316L
VG486837	VG488007	VG488037	VG488057	VG486847	VG488099	VG486877	VG488137	VG486887	VG489067	VG486161	-	600	316L
≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 6 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 6 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	 2 x M6 x 10 mm	 2 x M6 x 10 mm		Bevestigings- materialen
≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 9 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 9 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm					

Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref. **Bevestigingsmaterialen**

316L

VG346895 Schroeven M6 x 10 mm + kraagmoer M6

Kunststof **P31+ Plexo adapterkit**

CM350547 Adapterkit + Plexo doos 80 x 80 mm

CM350548 Adapterkit + Plexo doos 105 x 105 mm

Kunststof **Afschermprofiel**

CM522354 **Afschermprofiel**
Breedte 5 m
Vinyl zwart
Voor afscherming
van scherpe zaagranden
Lengte 5 m



Ref. **Multifunctionele koppeling**

316L

VG486789 **Koppeling EDU**
Bevestigen met:
Send/RAL: 4x M6 x 10 mm
Thvz: 2x M6 x 12 mm per koppeling
Multifunctionele koppeling,
o.a. verloopplaat, aftakstuk
Toepasbaar voor kabelgoot
zonder deksel

