



HULPSTUKKEN & TOEBEHOREN (vervolg)										
Eindschot	T-stuk	T-aftakstuk	Koppeling	Console PVC & Staal	Afstandbeugel/ ophangbeugel	Trapeze- ophanging	Scharnier- koppeling		Breedte in mm	
				 PVC ⁽¹⁾ Staal ⁽²⁾						
637708	637870	637860	637790	637766 ⁽¹⁾	637781	637771	637793 (licht)	PVC	75	H = 50 mm
637718	637871			637767 ⁽¹⁾	637782	637772		PVC	100	
637728	637872			637768 ⁽¹⁾	637783	637773		PVC	150	
637738	637873		637791	637769 ⁽¹⁾	637784	637774	637993 (zwaar)	PVC	200	
637748	637874			637979 ⁽²⁾	637785	637775		PVC	300	
637758	637875							PVC	400	
637808	637870	637860	637890	637766 ⁽¹⁾	637781	637771	637993 (zwaar)	PVC	75	H = 75 mm
637818	637871			637767 ⁽¹⁾	637782	637772		PVC	100	
637828	637872			637768 ⁽¹⁾	637783	637773		PVC	150	
637838	637873		637891	637769 ⁽¹⁾	637784	637774	PVC	200		
637848	637874			637979 ⁽²⁾	637785	637775	PVC	300		
637858	637875						PVC	400		
637908	637970	637960	637990	637768 ⁽¹⁾	637783	637773	637993 (zwaar)	PVC	200	H = 100 mm
637918	637971			637769 ⁽¹⁾	637784	637774		PVC	300	
637928	637972			637979 ⁽²⁾	637785	637775		PVC	400	
637938	637973			637980 ⁽²⁾	637983	637976		PVC	500	
637948	637974			637981 ⁽²⁾	637984	637977		PVC	600	

(1) PVC (2) Staal gelakt RAL7038

Technische gegevens: www.ecataleg.be

Ref.	Toebehoren
PVC	U-profielen - lengte 2 m
637950	Kunststof
637986	Staal - gelakt RAL7038
	Bevestigingspen
637951	Voor montage van consoles op U-profiel
637952	Kunststof L 100 mm, ø 10 mm
	Bouten en moeren
637953	Kunststof M8 x 20 (= slotbout)
637987	RVS M8 x 20 (= zeskantbout)
	Bevestigingsset
637954	Rivet
	Kunststof spreidhuls
	Bevestigen door indrukken, losdraaien met schroevendraaier



Ref.	Toebehoren (vervolg)
PVC	Plafondbeugels
637955	Kunststof - 2 beugels vereist bij gebruik met u-profiel
637985	Staal - gelakt RAL7038
	Telerail
637956	Lengte 2 m
	Voor bevestiging op vloer of wand of als bodemversterker bij kabelgoot B400-B600
PVC	Kabelbaan H = 17 mm
	Lengte 3 m
	Kunststof, geperforeerd
	Breedte x hoogte (mm)
637995	75 x 17
637996	100 x 17
637997	150 x 17
637998	200 x 17

