



















# Keuzetabel kabelbaan SSL RVS 316

H = 12 mm

RVS  
316  
12

		Kabelbaan met geïntegreerde koppeling	Bochtstuk	Stijgstuk	Vervalstuk	Stijg-/vervalstuk	Bodemplaat
<b>Breedte in mm</b>		 (Lengte 3000 mm)					
50		SSL50S <sup>(2)</sup>	SSB50S	SSIR50S	SSOR50S	SSAR50S	FS
75		SSL75S <sup>(2)</sup>	SSB75S	SSIR75S	SSOR75S	SSAR75S	
100		SSL100S <sup>(2)</sup>	SSB100S	SSIR100S	SSOR100S	SSAR100S	
150		SSL150S <sup>(2)</sup>	SSB150S	SSIR150S	SSOR150S	SSAR150S	
225		SSL225S <sup>(2)</sup>	SSB225S	SSIR225S	SSOR225S	SSAR225S	
300 <sup>(1)</sup>		SSL300S <sup>(2)</sup>	SSB300S	SSIR300S	SSOR300S		
<b>Bevestigingsmaterialen</b>		 Breedte 50 - 225 mm: 4x Breedte 300 mm: 6x Ref. LFDVSM6	 Breedte 50 - 225 mm: 8x Breedte 300 mm: 12x Ref. LFDVSM6	 Breedte 50 - 225 mm: 8x Breedte 300 mm: 12x Ref. LFDVSM6	 Breedte 50 - 225 mm: 8x Breedte 300 mm: 12x Ref. LFDVSM6	 Breedte 50 - 225 mm: 8x Breedte 300 mm: 12x Ref. LFDVSM6	 Breedte 50 - 225 mm: 4x Breedte 300 mm: 6x Ref. LFDVSM6

(1) 300 mm breed heeft een hoogte van 18 mm

(2) Kabelbaan L3000 mm koppelen met bodemplaat is enkel nodig bij afgezaagde lengtes



**Andere lengtes voorbeeld L2000mm**

op aanvraag verkrijgbaar, gelieve ons te contracteren