

DPX³ 250 magneto-thermisch vermogenautomaten van 100 tot 250 A bevestiging op DIN-rail of op montageplaat



420205



420225

Technische kenmerken en afmetingen **zie www.ecatalog.be**
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op **www.ecatalog.be**

Voor montage op rail of op plaat in wand- en vloerkasten XL³ / XL³S

Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen

Geleverd met bevestigingsschroeven, scheidingsschotten, schroefklemmen, aansluiting 120 mm² max. in soepele kabel en tot 150 mm² met toebehoren

Uitrustbaar met gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken van het DPX³ gamma (blz. 87)

Voldoen aan de norm IEC 60947-2

Ref.		Magneto-thermische automaten	
Thermisch regelbaar van 0,8 tot 1 In			
Magnetisch regelbaar van 5 tot 10 In			
Onderbrekingsvermogen Icu 25 kA (400 V~)			
		In	
3P	4P		
420205	420215	100 A	
420207	420217	160 A	
420208	420218	200 A	
420209	420219	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)			
420235	420245	100 A	
420237	420247	160 A	
420238	420248	200 A	
420239	420249	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)			
420265	420275	100 A	
420267	420277	160 A	
420268	420278	200 A	
420269	420279	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)			
420605	420615	100 A	
420607	420617	160 A	
420608	420618	200 A	
420609	420619	250 A	

Ref.		Magneto-thermische differentieelautomaten	
Thermisch regelbaar van 0,8 tot 1 In			
Magnetisch regelbaar van 5 tot 10 In			
Geïntegreerd elektronisch differentieel met LCD-display			
Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A			
Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3 s			
(Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk)			
Onderbrekingsvermogen Icu 25 kA (400 V~)			
		In	
	4P		
	420225	100 A	
	420227	160 A	
	420228	200 A	
	420229	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)			
	420255	100 A	
	420257	160 A	
	420258	200 A	
	420259	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)			
	420285	100 A	
	420287	160 A	
	420288	200 A	
	420289	250 A	
Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)			
	420625	100 A	
	420627	160 A	
	420628	200 A	
	420629	250 A	

Automatisatie-eenheden voor
net/noodomschakelaars **blz. 105**



Gemeenschappelijke toebehoren **blz. 87**