

## DPX<sup>3</sup> 250 elektronisch met meeteenheid

vermogenautomaten van 40 tot 250 A  
bevestiging op DIN-rail of op montageplaat



420679

420425

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Download de applicatie XL Pro<sup>3</sup> Tool selectiviteit, filiatie op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Voor montage op rail of op plaat in wand- en vloerkasten XL<sup>3</sup> / XL<sup>3</sup>S  
Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen  
Geleverd met bevestigingsschroeven, scheidingschotten en schroefklemmen voor kabelschoenen of staven  
Uitrustbaar met gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken van het DPX<sup>3</sup> gamma (blz. 87)  
Voldoen aan de norm IEC 60947-2

Ref.		<b>Elektronische automaten S2 met meeteenheid</b>	
Beveiliging tegen overbelasting: I <sub>r</sub> regelbaar van 0,4 tot 1 I <sub>n</sub> T <sub>r</sub> regelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluitingen: I <sub>sd</sub> regelbaar van 1,5 tot 10 I <sub>r</sub> T <sub>sd</sub> regelbaar van 0 tot 0,5 s Geïntegreerde meeteenheid met LCD-display: stromen, spanningen, frequentie, vermogen, energie en harmonischen			
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 25 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
3P	4P	I <sub>n</sub>	
420402	420412	40 A	
420405	420415	100 A	
420407	420417	160 A	
420409	420419	250 A	
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
420432	420442	40 A	
420435	420445	100 A	
420437	420447	160 A	
420439	420449	250 A	
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
420462	420472	40 A	
420465	420475	100 A	
420467	420477	160 A	
420469	420479	250 A	
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
420665	420675	40 A	
420667	420677	100 A	
420668	420678	160 A	
420669	420679	250 A	

Ref.		<b>Elektronische differentieelautomaten S2 met meeteenheid</b>	
Beveiliging tegen overbelasting: I <sub>r</sub> regelbaar van 0,4 tot 1 I <sub>n</sub> T <sub>r</sub> regelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluitingen: I <sub>sd</sub> regelbaar van 1,5 tot 10 I <sub>r</sub> T <sub>sd</sub> regelbaar van 0 tot 0,5 s Geïntegreerd elektronisch differentieel met LCD-display Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk) Geïntegreerde meeteenheid met LCD-display: stromen, spanningen, frequentie, vermogen, energie en harmonischen			
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 25 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
		4P	I <sub>n</sub>
		420422	40 A
		420425	100 A
		420427	160 A
		420429	250 A
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
		420452	40 A
		420455	100 A
		420457	160 A
		420459	250 A
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
		420482	40 A
		420485	100 A
		420487	160 A
		420489	250 A
<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V<math>\sim</math>)</b>			
		420685	40 A
		420687	100 A
		420688	160 A
		420689	250 A

## GEïNTEGREERDE METING VAN 40 TOT 1600 A



Beveiliging, tijdswinst en plaatswinst dankzij een automaat en een meetcentrale in een enkel apparaat.

Gemeenschappelijke toebehoren **blz. 87**