

# Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 sendzimir

H = 60 mm licht

Breedte	Kabelladder				Stijgladder	Klikkoppelstuk
	Sportafstand 300 mm		Sportafstand 200 mm	Sportafstand 100 mm	Sportafstand 300 mm	
	Lengte 3000 mm	Lengte 6000 mm	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm	
200 mm	8311132	8311162	8311122	8311112	8319632	8313180
300 mm	8311133	8311163	8311123	8311113	8319633	
400 mm	8311134	8311164	8311124	8311114	8319634	
500 mm	8311135	8311165	8311125	8311115	8319635	
600 mm	8311136	8311166	8311126	8311116	8319636	
Bevestigingsmateriaal	2x  ref. 8313180	2x  ref. 8313180	2x  ref. 8313180	2x  ref. 8313180	2x  ref. 8313180	

Breedte	Verloop-/eindplaat	Verbindersflens voor stijg/vervalverbindingen	Aanhaakset verstelbaar	Koppelstuk-/hoekverbinder	Koppelsset instelbaar	Wandbeugel	Scheidings-schot L
200 - 600 mm	Lengte 795 mm VG341161	8313120	8313130	8313140	8313150	8313160	8231201
Bevestigingsmateriaal	2x  (2)	2x  (2)		2x  (2)		2x  (2)	4x  (3)

Toebehoren						
Eindkapset	Afschermprofiel	Buishouder	Multicoupler H60	Klemstuk	Montageplaat steekverbinding	
Beschermkap voor ladderkoepeinde	Afscherming van gaten (lengte 5000 mm)		Maken van hulpstukken		Enkelvoudig	Meervoudig
Kunststof geel	Kunststof zwart	Sendzimir	Sendzimir	ZnMg	VG350179	VG350159
8302110	CM522354	8235600	VG350042	VG344872		

(1) Dekselklem ref. 8236000

(2) Kraagschroef M6 x 10 + kraagmoer M6 ref. 8200102

(3) Glijmoer M5 ref. 8313000

(4) Alleen bij GLO-4 H = 60 mm met sportafstand 300 mm