

Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 sendzimir

H = 100 mm licht

Breedte	Kabelladder			Klikkoppelstuk	Deksel	Dekselklem
	Sportafstand 300 mm	Sportafstand 200 mm	Sportafstand 100 mm			
	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm		Lengte 2000 mm	
200 mm	8311232	8311222	8311212	8313280	8211120	8236000
300 mm	8311233	8311223	8311213		8211130	
400 mm	8311234	8311224	8311214		8211140	
500 mm	8311235	8311225	8311215		8211150	
600 mm	8311236	8311226	8311216		8211160	
Bevestigingsmateriaal	2x ref. 8313280	2x ref. 8313280	2x ref. 8313280		4x ⁽¹⁾	

Breedte	Verbinderflens voor stijg/vervalverbindingen	Aanhaakset verstelbaar	Koppelstuk-/hoekverbinder	Koppelsset instelbaar	Scheidings-schot L
200 - 600 mm					
	8313220	8313230	8313240	8313250	8312200
Bevestigingsmateriaal	4x ⁽²⁾		4x ⁽²⁾		4x ⁽³⁾

Toebehoren						
Eindkapset	Afschermprofiel	Buishouder	Multicoupler H100	Klemstuk	Montageplaat steekverbinding	
Beschermkap voor ladderkoepeinde	Afscherming van gaten (lengte 5000 mm)		Maken van hulpstukken			
Kunststof geel	Kunststof zwart	Sendzimir	Sendzimir	ZnMg	Enkelvoudig	Meervoudig
8302110	CM522354	8235600	VG341226	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Dekselklem ref. 8236000

(2) Kraagschroef M6 x 10 + kraagmoer M6 ref. 8200102

(3) Glijmoer M5 ref. 8313000

(4) Alleen bij GLO-4 H = 60 mm met sportafstand 300 mm