

# Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 sendzimir

H = 60 mm middelzwaar

Breedte	Kabelladder		Klikkoppelstuk	Deksel	Dekselklem
	Sportafstand 300 mm	Sportafstand 200 mm			
	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm			
200 mm	8311432	8311422	8313180	8211120	8236000
300 mm	8311433	8311423		8211130	
400 mm	8311434	8311424		8211140	
500 mm	8311435	8311425		8211150	
600 mm	8311436	8311426		8211160	
Bevestigingsmateriaal	2x  ref. 8313180	2x  ref. 8313180		4x <sup>(1)</sup>	

Breedte	Verbindersflens voor stijg/vervalverbindingen	Aanhaakset verstelbaar	Koppelstuk-/hoekverbinder	Koppelsset instelbaar	Scheidings-schot L
200 - 600 mm	8313120	8313130	8313140	8313150	8312400
Bevestigingsmateriaal	2x <sup>(2)</sup>		2x <sup>(2)</sup>		4x <sup>(3)</sup>

Toebehoren						
Eindkapset	Afschermprofiel	Buishouder	Multicoupler H60	Klemstuk	Montageplaat steekverbinding	
Beschermkap voor ladderkoepeinde	Afscherming van gaten (lengte 5000 mm)		Maken van hulpstukken			
Kunststof geel	Kunststof zwart	Sendzimir	Sendzimir	ZnMg	Enkelvoudig	Meervoudig
8302110	CM522354	8235600	VG350042	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Dekselklem ref. 8236000

(2) Kraagschroef M6 x 10 + kraagmoer M6 ref. 8200102

(3) Glijmoer M5 ref. 8313000

(4) Alleen bij GLO-4 H = 60 mm met sportafstand 300 mm