

Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 thermisch verzinkt

H = 60 mm middelzwaar

Breedte	Kabelladder		Klikkoppelstuk	Deksel	Dekselklem Let op, RVS
	Sportafstand 300 mm	Sportafstand 200 mm			
	Lengte 3000 mm	Lengte 3000 mm		Lengte 2000 mm	
200 mm	8361432	8361422	8363180	8261120	8236000
300 mm	8361433	8361423		8261130	
400 mm	8361434	8361424		8261140	
500 mm	8361435	8361425		8261150	
600 mm	8361436	8361426		8261160	
Bevestigingsmateriaal	2x ref. 8363180	2x ref. 8363180		4x ⁽¹⁾	

Breedte	Verbinderflens voor stijg/vervalverbindingen	Aanhaakset verstelbaar	Koppelstuk-/hoekverbinder
200 - 600 mm	 8363120	 8363130	 8363140
Bevestigingsmateriaal	2x ⁽²⁾		2x ⁽²⁾

Toebehoren			
Eindkapset	Afschermprofiel	Multicoupler H60	Klemstuk
Beschermkap voor ladderkoepeinde	Afscherming van gaten (lengte 5000 mm)	Maken van hulpstukken	
Kunststof geel	Kunststof zwart	Thermisch	ZnMg
8302110	CM522354	VG350043	VG344872

(1) Dekselklem ref. 8236000

(2) Slotbout + kraagmoer M6x12 ref. CM350401

(3) Alleen bij GLO-4 H = 60 mm met sportafstand 300 mm gebruiken