























Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 thermisch verzinkt

H = 100 mm middelzwaar

Breedte	Kabelladder	Klikkoppelstuk	Deksel	Dekselklem Let op, RVS
	 Sportafstand 300 mm Lengte 3000 mm		 Lengte 2000 mm	
200 mm 	8361532	8363280	8261120	8236000
300 mm 	8361533		8261130	
400 mm 	8361534		8261140	
500 mm 	8361535		8261150	
600 mm 	8361536		8261160	
Bevestigingsmateriaal	2x  ref. 8363280		4x 	

Breedte	Verbinderflens voor stijg/vervalverbindingen	Aanhaakset verstelbaar	Koppelstuk-/hoekverbinder
200 - 600 mm 	 8363220	 8363230	 8363240
Bevestigingsmateriaal	4x 		4x 

Toebehoren			
Eindkapset	Afschermprofiel	Multicoupler H100	Klemstuk
			
Beschermkap voor ladderkoepeinde	Afscherming van gaten (lengte 5000 mm)	Maken van hulpstukken	
Kunststof geel	Kunststof zwart	Thermisch verzinkt	ZnMg
8302210	CM522354	VG343226	VG344872

(1) Dekselklem RVS ref. 8236000 

(2) Slotbout + kraagmoer M6x12 ref. CM350401 