






























## Keuzetabel Swifts kabelladder thermisch verzinkt medium duty Topaz H = 100 mm

	Kabelladder	Bochtstuk 90 gr	Stijgstuk 90 gr
	<b>Breedte in mm</b>	 <b>Lengte 3000 mm</b>	
<b>200</b> 	ZL200G	ZFB20090300G	ZIR20090300G
<b>300</b> 	ZL300G	ZFB30090300G	ZIR30090300G
<b>400</b> 	ZL400G	ZFB40090300G	ZIR40090300G
<b>500</b> 	ZL500G	ZFB50090300G	ZIR50090300G
<b>600</b> 	ZL600G	ZFB60090300G	ZIR60090300G
<b>Bevestiging</b>	1x set  Ref. ZCGZ	8x  Ref. LFGM10	8x  Ref. LFGM10

	Deksel kabelladder	Deksel bochtstuk 90 gr	Deksel stijgstuk 90 gr
	<b>Breedte in mm</b>	 <b>Lengte 3000 mm</b>	
<b>200</b> 	CV200GX	FBCV20090300GX	ZIRC20090300GX
<b>300</b> 	CV300GX	FBCV30090300GX	ZIRC30090300GX
<b>400</b> 	CV400GX	FBCV40090300GX	ZIRC40090300GX
<b>500</b> 	CV500GX	FBCV50090300GX	ZIRC50090300GX
<b>600</b> 	CV600GX	FBCV60090300GX	ZIRC60090300GX
<b>Bevestiging</b>	4x LFCCG M8  600 mm: + 4x LFCOVG M6 	5x LFCCG M8  600 mm: + 4x LFCOVG M6 	4x LFCCG M8  600 mm: + 4x LFCOVG M6 

	Koppelset	Koppelset voor hulpstukken	Scheidings- schot 3000 mm	Koppelset verticaal instelbaar	Buigkoppel- plaatset
	<b>Breedte in mm</b>				
<b>Universeel</b> 	ZCGZ	ZFCGZ	ZDVGX	ZVGZ	ZHGZ
<b>Bevestiging</b>	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	Min. 3x  Ref. LFDVG M6	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL