

Keuzetabel Swifts kabelladder RVS 316

medium duty Topaz H = 100 mm

	Kabelladder	Bochtstuk 90 gr	Stijgstuk 90 gr
Breedte in mm	Lengte 3000 mm		
200	ZL200S	ZFB20090300S	ZIR20090300S
300	ZL300S	ZFB30090300S	ZIR30090300S
400	ZL400S	ZFB40090300S	ZIR40090300S
500	ZL500S	ZFB50090300S	ZIR50090300S
600	ZL600S	ZFB60090300S	ZIR60090300S
Bevestiging	1x set Ref. ZCSZ	8x Ref. LFMS10	8x Ref. LFMS10

	Deksel kabelladder	Deksel bochtstuk 90 gr	Deksel stijgstuk 90 gr
Breedte in mm	Lengte 3000 mm		
200	CV200SX	FBCV20090300SX	ZIRC20090300SX
300	CV300SX	FBCV30090300SX	ZIRC30090300SX
400	CV400SX	FBCV40090300SX	ZIRC40090300SX
500	CV500SX	FBCV50090300SX	ZIRC50090300SX
600	CV600SX	FBCV60090300SX	ZIRC60090300SX
Bevestiging	4x LFCCS M8 600 mm: + 4x LFCOVS M6	5x LFCCS M8 600 mm: + 4x LFCOVS M6	5x LFCCS M8 600 mm: + 4x LFCOVS M6

	Kopperset	Kopperset voor hulpstukken	Scheidings-schot 3000 mm	Kopperset verticaal instelbaar	Buigkoppelplaatset
Breedte in mm					
Universeel	ZCSZ	ZFCSZ	ZDVSX	ZVSZ	ZHSZ
Bevestiging	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	Min. 3x Ref. LFDVS M6	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL