


































## Keuzetabel Swifts kabelladder thermisch verzinkt

heavy duty Sapphire H = 125 mm

Breedte in mm	Kabelladder		Bochtstuk 45 gr	Bochtstuk 90 gr
	Lengte 3000 mm	Lengte 6000 mm		
200 	PL200G	PL200G6M	PFB20045300G	PFB20090300G
300 	PL300G	PL300G6M	PFB30045300G	PFB30090300G
400 	PL400G	PL400G6M	PFB40045300G	PFB40090300G
500 	PL500G	PL500G6M	PFB50045300G	PFB50090300G
600 	PL600G	PL600G6M	PFB60045300G	PFB60090300G
800 	PL800G	PL800G6M	PFB80045300G	PFB80090300G
900 	PL900G	PL900G6M	PFB90045300G	PFB90090300G
<b>Bevestiging</b>	2x  Ref. PCGZ	2x  Ref. PCGZ	16x  Ref. LFGM10	16x  Ref. LFGM10

Breedte in mm	Deksel kabelladder	Dekselklem universeel	Deksel bochtstuk 45 gr	Deksel bochtstuk 90 gr
	Lengte 3000 mm			
200 	CV200GX	LFCCGM8	FBCV20045300GX	FBCV20090300GX
300 	CV300GX		FBCV30045300GX	FBCV30090300GX
400 	CV400GX		FBCV40045300GX	FBCV40090300GX
500 	CV500GX		FBCV50045300GX	FBCV50090300GX
600 	CV600GX		FBCV60045300GX	FBCV60090300GX
800 	CV800GX		FBCV80045300GX	FBCV80090300GX
900 	CV900GX		FBCV90045300GX	FBCV90090300GX
<b>Bevestiging</b>	4x LFCCG M8  800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	<b>INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL</b>	5x LFCCG M8  800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	5x LFCCG M8  800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G

Breedte in mm	Koppelset	Koppelset voor hulpstukken	Scheidings-schot 3000 mm	Koppelset verticaal instelbaar	Buigkoppelplaatset
					
<b>Universeel</b> 	PCGZ	PFCGZ	PDVGX	PVGZ	PHGZ
<b>Bevestiging</b>	<b>2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL</b>	<b>2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL</b>	Min. 3x  Ref. LFDVG M6	<b>2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL</b>	<b>2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL</b>

Op aanvraag verkrijgbaar in breedte: 150/750/1000 mm