

Stijgstuk 90 gr	Vervalstuk 90 gr	T-stuk	Aftakstuk	Instelbaar stijj-vervalstuk	
					Breedte in mm
PIR20090300G	POR20090300G	PT200300RG	PB200300RG	PAR200GZ	200
PIR30090300G	POR30090300G	PT300300RG	PB300300RG	PAR300GZ	300
PIR40090300G	POR40090300G	PT400300RG	PB400300RG	PAR400GZ	400
PIR50090300G	POR50090300G	PT500300RG	PB500300RG	PAR500GZ	500
PIR60090300G	POR60090300G	PT600300RG	PB600300RG	PAR600GZ	600
PIR80090300G	POR80090300G	PT800300RG	PB800300RG	PAR800GZ	800
PIR90090300G	POR90090300G	PT900300RG	PB900300RG	PAR900GZ	900
16x Ref. LFGM10	16x Ref. LFGM10	24x Ref. LFGM10	16x Ref. LFGM10	SET INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	

Deksel stijgstuk 90 gr	Deksel vervalstuk 90 gr	Deksel T-stuk	Deksel aftakstuk	Universeel beugel	
					Breedte in mm
PIRC20090300GX	PORC20090300GX	TCV200300RGX	BCV200300RGX	AMB200GZ	200
PIRC30090300GX	PORC30090300GX	TCV300300RGX	BCV300300RGX	AMB300GZ	300
PIRC40090300GX	PORC40090300GX	TCV400300RGX	BCV400300RGX	AMB400GZ	400
PIRC50090300GX	PORC50090300GX	TCV500300RGX	BCV500300RGX	AMB500GZ	500
PIRC60090300GX	PORC60090300GX	TCV600300RGX	BCV600300RGX	AMB600GZ	600
PIRC80090300GX	PORC80090300GX	TCV800300RGX	BCV800300RGX	AMB800GZ	800
PIRC90090300GX	PORC90090300GX	TCV900300RGX	BCV900300RGX	AMB900GZ	900
4x LFCCG M8 800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	4x LFCCG M8 800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	7x LFCCG M8 800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	4x LFCCG M8 800 mm: + 2x CVSTIFF800G 900 mm: + 2x CVSTIFF900G	INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR BEUGEL AAN LADDER	

Expansie koppelset	Montageplaat	Aftakbeugelset	Eindkap	Aftakkoppeling	Aardlitze set	
						Breedte in mm
PEGZ	MPGZ	PTBGZ	PEC	MGZ	PLFEB	Universeel
2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR PLAAT AAN LADDER	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	-	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	SET INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	