































Keuzetabel Swifts kabelladder RVS 316

heavy duty Sapphire H = 125 mm

Breedte in mm	Kabelladder	Bochtstuk 45 gr	Bochtstuk 90 gr	Stijgstuk 90 gr
				
	Lengte 3000 mm			
200	 PL200S	PFB20045300S	PFB20090300S	PIR20090300S
300	 PL300S	PFB30045300S	PFB30090300S	PIR30090300S
400	 PL400S	PFB40045300S	PFB40090300S	PIR40090300S
500	 PL500S	PFB50045300S	PFB50090300S	PIR50090300S
600	 PL600S	PFB60045300S	PFB60090300S	PIR60090300S
Bevestiging	2x  Ref. PCSZ	16x  Ref. LFSM10	16x  Ref. LFSM10	16x  Ref. LFSM10

Breedte in mm	Deksel kabelladder	Deksel bochtstuk 45 gr	Deksel bochtstuk 90 gr	Deksel stijgstuk 90 gr
				
	Lengte 3000 mm			
200	 CV200SX	FBCV20045300SX	FBCV20090300SX	PIRC20090300SX
300	 CV300SX	FBCV30045300SX	FBCV30090300SX	PIRC30090300SX
400	 CV400SX	FBCV40045300SX	FBCV40090300SX	PIRC40090300SX
500	 CV500SX	FBCV50045300SX	FBCV50090300SX	PIRC50090300SX
600	 CV600SX	FBCV60045300SX	FBCV60090300SX	PIRC60090300SX
Bevestiging	4x LFCCS M8 	5x LFCCS M8 	5x LFCCS M8 	4x LFCCS M8 

Breedte in mm	Koppelset	Koppelset voor hulpstukken	Scheidings-schot 3000 mm	Koppelset verticaal instelbaar	Buigkoppelplaatset
					
Universeel	 PCSZ	PFCSZ	PDV SX	PVSZ	PHSZ
Bevestiging	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	Min. 3x  Ref. LFDVG M6	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL

Op aanvraag verkrijgbaar in breedte: 150/750/800/900/1000 mm