




























Keuzetabel Swifts kabelladder thermisch verzinkt extra heavy duty Emerald H = 150 mm

Breedte in mm	Kabelladder	Bochtstuk 45 gr	Bochtstuk 90 gr
			
	Lengte 6000 mm		
200 	EL200G6M	EFB20045300G	EFB20090300G
300 	EL300G6M	EFB30045300G	EFB30090300G
400 	EL400G6M	EFB40045300G	EFB40090300G
500 	EL500G6M	EFB50045300G	EFB50090300G
600 	EL600G6M	EFB60045300G	EFB60090300G
Bevestiging	2x  Ref. ECGZ	16x  Ref. LFGM10	16x  Ref. LFGM10

Breedte in mm	Deksel kabelladder	Dekselklem universeel	Deksel bochtstuk 45 gr	Deksel bochtstuk 90 gr
				
	Lengte 3000 mm			
200 	CV200GX	LFCCGM8	FBCV20045300GX	FBCV20090300GX
300 	CV300GX		FBCV30045300GX	FBCV30090300GX
400 	CV400GX		FBCV40045300GX	FBCV40090300GX
500 	CV500GX		FBCV50045300GX	FBCV50090300GX
600 	CV600GX		FBCV60045300GX	FBCV60090300GX
Bevestiging	4x LFCCG M8 	INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	5x LFCCG M8 	5x LFCCG M8 

Breedte in mm	Koppelset	Koppelset voor hulpstukken	Scheidings-schot 3000 mm	Koppelset verticaal instelbaar	Buigkoppel-plaatset
					
Universeel 	ECGZ	EFCGZ	EDVGX	EVGZ	EHGZ
Bevestiging	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	Min. 3x  Ref. LFDVG M6	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL

Op aanvraag verkrijgbaar in breedte: 150/750/800/900/1000 mm