































Keuzetabel Swifts kabelladder RVS 316

extra heavy duty Emerald H = 150 mm

Breedte in mm	Kabelladder	Bochtstuk 45 gr	Bochtstuk 90 gr	Stijgstuk 90 gr
				
	Lengte 3000 mm			
200 	EL200S	EFB20045300S	EFB20090300S	EIR20090300S
300 	EL300S	EFB30045300S	EFB30090300S	EIR30090300S
400 	EL400S	EFB40045300S	EFB40090300S	EIR40090300S
500 	EL500S	EFB50045300S	EFB50090300S	EIR50090300S
600 	EL600S	EFB60045300S	EFB60090300S	EIR60090300S
Bevestiging	2x  Ref. ECSZ	16x  Ref. LFSM10	16x  Ref. LFSM10	16x  Ref. LFSM10

Breedte in mm	Deksel kabelladder	Deksel bochtstuk 45 gr	Deksel bochtstuk 90 gr	Deksel stijgstuk 90 gr
				
	Lengte 3000 mm			
200 	CV200SX	FBCV20045300SX	FBCV20090300SX	EIRC20090300SX
300 	CV300SX	FBCV30045300SX	FBCV30090300SX	EIRC30090300SX
400 	CV400SX	FBCV40045300SX	FBCV40090300SX	EIRC40090300SX
500 	CV500SX	FBCV50045300SX	FBCV50090300SX	EIRC50090300SX
600 	CV600SX	FBCV60045300SX	FBCV60090300SX	EIRC60090300SX
Bevestiging	4x LFCCS M8 	5x LFCCS M8 	5x LFCCS M8 	4x LFCCS M8 

Breedte in mm	Koppelset	Koppelset voor hulpstukken	Scheidings-schot 3000 mm	Koppelset verticaal instelbaar	Buigkoppelplaatset
					
Universeel 	ECSZ	EFCSZ	EDVSX	EVSZ	EHSZ
Bevestiging	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	Min. 3x  Ref. LFDVG M6	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL	2 STUKS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL

Op aanvraag verkrijgbaar in breedte: 150/750/800/900/1000 mm