

DPX³ 125 HP

magneto-thermische vermogensautomaten van 16 tot 125 A - bevestiging op plaat



423649



423659

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecatalog.be

Vermogensautomaten, gegoten behuizingen, die zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen. Kunnen uitgerust worden met de hulpstukken (blz. 95)

Geleverd met: bevestigingsschroeven, aansluitzones voor stangen en scheidingsschotten
Uitrustbaar met kooiklemmen max. 120 mm² (soepele kabels) of max. 150 mm² (stijve kabels)

Voldoen aan de norm IEC 60947-2 - Verloodbare afstellingen.

Kunnen op een plaat in XL³ en XL³ S-verdeelborden en -kasten gemonteerd worden

Ref.		Magneto-thermische automaten - vaste versie
		Thermisch instelbaar van 0,8 tot 1 In Magnetisch vast op 10 In (vast op 400 A voor In van 16 A tot 40 A)
		Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)
	In (A)	
3P	4P	
423600	423610	16
423601	423611	20
423602	423612	25
423603	423613	32
423604	423614	40
423605	423615	50
423606	423616	63
423607	423617	80
423608	423618	100
423609	423619	125
		Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)
423640	423650	16
423641	423651	20
423642	423652	25
423643	423653	32
423644	423654	40
423645	423655	50
423646	423656	63
423647	423657	80
423648	423658	100
423649	423659	125
		Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)
423680	423690	16
423681	423691	20
423682	423692	25
423683	423693	32
423684	423694	40
423685	423695	50
423686	423696	63
423687	423697	80
423688	423698	100
423689	423699	125
		Onderbrekingsvermogen Icu 100 kA (400 V~)
423700	423710	16
423701	423711	20
423702	423712	25
423703	423713	32
423704	423714	40
423705	423715	50
423706	423716	63
423707	423717	80
423708	423718	100
423709	423719	125

Ref.		Magneto-thermische automaten met differentieel - vaste versie
		Thermisch instelbaar van 0,8 tot 1 In Magnetisch vast op 10 In (vast op 400 A voor In van 16 A tot 40 A)
		Geïntegreerde differentieel
		Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
		Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk)
		Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)
	In (A)	
	4P	
423630		16
423631		20
423632		25
423633		32
423634		40
423635		50
423636		63
423637		80
423638		100
423639		125
		Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)
423670		16
423671		20
423672		25
423673		32
423674		40
423675		50
423676		63
423677		80
423678		100
423679		125