

# DPX<sup>3</sup> 250 HP

elektronische automaten S1 van 40 tot 250 A - bevestiging op plaat



423228

Technische kenmerken en afmetingen **zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)**  
 Download de applicatie XL Pro<sup>3</sup> Tool selectiviteit, filiatie op **[www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)**

Vermogensautomaten, gegoten behuizingen, die zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen. Kunnen uitgerust worden met de hulpstukken (blz. 95)

Geleverd met: aansluitings- en bevestigingsschroeven, aansluitzones voor kabelschoenen of stangen en scheidingschotten

Uitrustbaar met kooiklemmen max. 120 mm<sup>2</sup> (soepele kabels) of max. 150 mm<sup>2</sup> (stijve kabels)

Voor montage op plaat in de XL<sup>3</sup>- en XL<sup>3</sup> S-verdeelborden en -kasten

Voldoen aan de norm IEC 60947-2

Ref.	<b>Elektronische automaten S1 - vaste versie</b>	
		Beveiliging tegen overbelastingen: I <sub>r</sub> instelbaar van 0,4 tot 1 x I <sub>n</sub> t <sub>r</sub> instelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluiting: I <sub>sd</sub> instelbaar van 1,5 tot 10 x I <sub>r</sub> t <sub>sd</sub> instelbaar van 0 tot 0,5 s
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
	3P	4P
423200	423205	40
423201	423206	100
423202	423207	160
423203	423208	250
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
423220	423225	40
423221	423226	100
423222	423227	160
423223	423228	250
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 70 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
423240	423245	40
423241	423246	100
423242	423247	160
423243	423248	250
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 100 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
423250	423255	40
423251	423256	100
423252	423257	160
423253	423258	250

Ref.	<b>Elektronische differentieelautomaten S1 - vaste versie</b>	
		Beveiliging tegen overbelastingen: I <sub>r</sub> instelbaar van 0,4 tot 1 x I <sub>n</sub> t <sub>r</sub> instelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluiting: I <sub>sd</sub> instelbaar van 1,5 tot 10 x I <sub>r</sub> t <sub>sd</sub> instelbaar van 0 tot 0,5 s Geïntegreerde elektronische differentieel met draaiknop Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3s (Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk)
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
	4P	I <sub>n</sub> (A)
	423215	40
	423216	100
	423217	160
	423218	250
		<b>Onderbrekingsvermogen I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V<sub>~</sub>)</b>
	423235	40
	423236	100
	423237	160
	423238	250

Schakelaars met vrije uitschakeling DPX<sup>3</sup>-I 250 HP **blz. 133**

Bedienings- en signalisatietoeberehen **blz. 95**